



Protection coupure

KRYTECH 532

Risque faible - ISO B

Une protection ultra confortable et ultra pratique



PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU B

EN 388



3X4XB

ISO 13997
6.8 N (693 g)

CATÉGORIE 2



**OEKO
TEX®**
STANDARD
100
CQ 979/2
IFTH

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Une zone de pouce ultra mince : pour un meilleur confort, une sécurité accrue tout en gardant une bonne dextérité, avec une bande auto agrippant ajustable pour encore plus de sécurité



Protection de la peau

- Sans substances nocives: OEKO-TEX® STANDARD 100



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Lavabilité

- Lavable jusqu'à 5 fois à 60°C, pour allonger la durée de vie de la manchette et réduire les coûts et les déchets



Bénéfices additionnels

- Disponible en emballage pour distributeur automatique

INDUSTRIES

- Industrie automobile

APPLICATIONS

- Manipulations de pièces métalliques
- Manipulation de tôles
- Travaux de maintenance mécanique
- Assemblage automobile



Protection coupure

KRYTECH 532

Risque faible - ISO B

(LÉGENDES)

EN388		DANGERS MÉCANIQUES	
		NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)	
3	X	4	X B
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protection contre les chocs (optionnel)
			Résistance à la coupure selon ISO 13997
			Résistance à la perforation
			Résistance au déchirement
			Résistance à la coupure
			Résistance à l'abrasion

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Couleur	Gris
Largeur (cm)	14
Longueur (cm)	45
Tailles	Taille unique

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	6 paires/sachet 72 paires/carton
-----------	-------------------------------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1789 Update 01 -05/07/2023
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE