

WCC 26 - 电缆夹

3240255

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240255>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

电缆夹，安装在DIN导轨上



优势

- 电缆夹上有固线夹
- 无卤素塑料槽确保电缆完全连接紧固，并且能保护导线。
- 可以安全和方便地安装直径最大为26 mm的单根电缆或电缆束

商业数据

订货号	3240255
包装单位	25 pc
最小订货量	25 pc
销售关键代码	BE7421
产品关键代码	BE7421
目录页面	页码583 (C-3-2019)
GTIN	4046356464475
单件重量（含包装）	44.3 g
单件重量（不含包装）	44.3 g
原产地	CN

WCC 26 - 电缆夹

3240255

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240255>



技术数据

产品属性

产品类型	电缆穿板连接
------	--------

尺寸

尺寸图	
扳手尺寸	10 mm
用于安装的扳手尺寸	10 mm

材料规格

标识材料	钢
涂层	镀锌

电缆/电线

电缆外径	22 mm ... 26 mm
------	-----------------

安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------

WCC 26 - 电缆夹


3240255

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240255>



图纸

尺寸图



WCC 26 - 电缆夹

3240255

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240255>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	23159090
ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-12.0	23159090

ETIM

ETIM 9.0	EC011571
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

WCC 26 - 电缆夹

3240255

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240255>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn