

## 4000 K

LEDDriving T4W – Premium | LED – Binnenverlichting



---

### Productvoordelen

- 5 jaar garantie

---

### Productkenmerken

- Schok- en vibratiebestendig

---

## Technische data

---

### Elektrotechnische gegevens

Maximaal vermogen	1 W
Nominale vermogen	4.00 W
Nominale spanning	12 V
Testspanning	13.2 V

### Fotometrische data

Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtstroom	50 lm
Luminous flux tolerance	±10 %

### Afmetingen

Lengte	27.4 mm
Diameter	9.0 mm
Product gewicht	2.70 g

### Levensduur

Levensduur B3	500 h
Levensduur Tc in uren	1000 h

### Aanvullende product data

Lampvoet	BA9s
----------	------

### Certificaten & normen

ECE Categorie	-
---------------	---

### Land-specifieke indelingen

Bestelcode	3850WW-02B 1W 1
------------	-----------------

## Productdatasheet

### Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (hoogte x breedte x lengte)	Volume	Gewicht
4008321657893	4000 K	Blister 2	57 mm x 30 mm x 73 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	10.00 g
4008321657909	4000 K	Verzenddoos 10	78 mm x 106 mm x 104 mm	0.86 dm <sup>3</sup>	94.00 g
4008321667199	4000 K	Verzenddoos 420	- x - x -		
4008321684028	4000 K	Blister 2	30 mm x 70 mm x 95 mm	0.20 dm <sup>3</sup>	8.70 g
4008321684035	4000 K	Verzenddoos 10	104 mm x 79 mm x 104 mm	0.85 dm <sup>3</sup>	90.00 g
4008321684042	4000 K	Verzenddoos 420	- x - x -		

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

### Literatuur verwijzing

Garantievoorwaarden zijn beschikbaar via

▶ [www.osram.nl/am-guarantee](http://www.osram.nl/am-guarantee)

### Wettelijke informatie

Niet conform ECE

Only approved for off-road use when used in an exterior application. Illegal use on public roads leads to cancellation of vehicle operating licence and loss of insurance cover.

### Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.