



English

Ultra Fast Cyanoacrylate Adhesive (Superglue)

159-3929

Instructions

Surfaces should be clean, dry and free from grease. Use **RS** cyanoacrylate Gel on porous surfaces or where a large gap fill is required. Apply a thin layer of adhesive to one surface only. Maintain pressure until adhesive has fixed (5-30 seconds).

Storage

For maximum shelf life, store upright in a cool dry location or in a refrigerator at approximately +5°C but never below +2°C.

Bonds skin and eyes in seconds. If skin contact occurs avoid vigorous attempts to remove adhesive. Accidentally skin should be peeled not pulled apart, hot soapy water aids separation. In the case of contact with open wounds, mucous membranes or eyes, bathe the affected area with copious quantities of water and obtain immediate medical attention (to avoid damage in separating bonded tissue). Keep out of reach of children.

Deutsch

Ultraschneller Cyanacrylat-Klebstoff (Superglue)

159-3929

Anleitung

Oberflächen sollten sauber, trocken und fettfrei sein. Benutzen Sie **RS** Cyanacrylat-Gel auf porösen Oberflächen, oder wo eine große Lückenfüllung erforderlich ist. Tragen Sie eine dünne Lage Klebstoff auf nur eine Oberfläche auf. Halten Sie den Druck aufrecht, bis der Klebstoff angebunden ist (5-30 Sekunden).

Lagerung

Für maximale Regal-Lebensdauer lagern Sie aufrecht an einem kühlen, trockenen Ort, oder in einem Kühlschrank bei ungefähr +5°C, aber nie unterhalb +2°C.

Verklebt Haut und Augen in Sekunden. Wenn Hautkontakt auftritt, vermeiden Sie energische Versuche, Klebstoff zu entfernen. Versehentlich verklebte Haut sollte abgeschält, nicht abgezogen werden, heißes Seifenwasser hilft der Trennung. Im Falle von Kontakt mit offenen Wunden, Schleimhäuten oder Augen baden Sie betroffene Stelle mit reichlichen Mengen Wasser und suchen Sie sofortige ärztliche Hilfe auf (um Schaden beim Trennen von verklebtem Gewebe zu vermeiden). Bewahren Sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Français

Adhésif Cyanoacrylate Ultra Rapide (Superglue)

159-3929

Instructions

Les surfaces doivent être propres, sèches et sans graisse. Utiliser un **RS** gel de cyanoacrylate sur des surfaces poreuses ou pour remplir un vide important. Appliquer une fine couche d'adhésif sur une surface uniquement. Maintenir la pression jusqu'à ce que l'adhésif ait pris (5-30 secondes).

Emmagasinage

Pour une durée maximum de conservation, conserver à la verticale dans un endroit frais et sec ou dans un réfrigérateur à environ +5°C sans jamais descendre au-dessous de +2°C.

Colle la peau et les yeux en quelques secondes. S'il y a contact avec la peau, éviter toute tentative vigoureuse pour enlever l'adhésif. La peau accidentellement collée doit être pelée et non pas tirillée, de l'eau chaude savonneuse facilite la séparation. S'il y a contact avec des blessures ouvertes, la muqueuse ou les yeux, baigner la zone affectée avec de grandes quantités d'eau et exiger une attention médicale immédiate (pour éviter tout dommage au moment de séparer les tissus). Mettre hors de portée des enfants.

Italiano

Adesivo cianocrilato ultra-veloce (Superglue) 159-3929

Istruzioni

Le superfici devono essere pulite, asciutte e senza grasso. Usare un gel cianoacrilato **RS** sulle superfici porose o dove sia necessario riempire un buco grande. Applicare uno strato sottile di adesivo ad una superficie soltanto. Mantenere la pressione finché l'adesivo è fisso (5-30 secondi).

Manutenzione

Per una durata massima, mantenere diritto in un luogo fresco ed asciutto o nel frigorifero a circa +5 gradi C ma mai sotto +2 grado C.

Incolla la pelle e gli occhi in secondi. Se tocca la pelle, non sforzarsi di togliere l'adesivo. Se accidentalmente la pelle si è incollata, si deve cercare di spellarla, non separarla; usare dell'acqua calda insaponata. Se viene a contatto con ferite aperte, membrane mucose o gli occhi, pulire la parte affetta con molta acqua e consultare immediatamente il medico (per evitare danni nel separare i tessuti incollati). Tenere lontano dai bambini.

Español

Adhesivo de Acrilato de Cianuro Ultra Rápido (Superglue) 159-3929

Instrucciones

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa. Utilizar un **RS** gel de cianoacrilato sobre superficies porosas o para llenar un hueco apreciable. Aplicar una capa fina de adhesivo a una superficie solamente. Continuar aplicando presión hasta que el adhesivo se haya pegado (5 a 30 segundos).

Almacenaje

Para un tiempo máximo de durabilidad antes del uso, almacenar en posición vertical en un lugar fresco y seco o en una refrigeradora a una temperatura de aproximadamente +5°C, pero nunca inferior a +2°C.

Evitar un contacto corporal, puesto que pega la piel y los ojos en segundos. Si hay contacto con la piel, evitar tentativas vigorosas de remover el adhesivo. La piel que se ha pegado accidentalmente debe ser pelada, no partida en dos, agua caliente enjabonada ayuda la separación. En el caso de contacto con heridas abiertas, mucosas o los ojos, lavar el área afectada con cantidades copiosas de agua y obtener inmediatamente ayuda médica (para evitar daños en la separación de tejidos). Mantener alejados de los niños.