

Anciennement connu comme : Winter Monkey Grip® 23-193



Froid



Applications lourdes

## Gants enduits de PVC résistants au froid, flexibles et robustes, résistants à l'eau, à l'huile et aux graisses

- Polyvalence accrue** : L'enduction PVC des gants de protection ActivArmr® Winter Monkey Grip® 23-193 protège contre l'eau, l'huile et la graisse, tout en restant souple et flexible par temps froid et en améliorant la résistance à l'abrasion et la préhension.
- Confort accru** : Grâce à leur isolation en mousse, ces gants de travail confortables et respirants gardent les mains au chaud et au sec.
- Ergonomie améliorée** : En outre, ces gants de protection des mains sont dotés d'un pouce ailé de conception unique, de doigts incurvés et d'une doublure en jersey de coton doux, ce qui leur confère une flexibilité et une dextérité accrues.
- Résistance au froid certifiée** : Ces gants de sécurité sont également conformes à la norme EN 511-111 relative au froid de contact, ce qui garantit une protection fiable des mains à basse température.



### Secteurs industriels

- Métallurgie

### Applications

- Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe
- Fabrication de pièces métalliques et de plaques de verre
- Manipulation d'outils d'application et de nettoyage
- Entretien et maintenance de lignes de production
- Réparation et maintenance d'équipements
- Assemblage et désassemblage d'équipements

Anciennement connu comme : Winter Monkey Grip® 23-193

**Principales propriétés**

- Revêtement en PVC souple** : Excellente adhérence et durabilité
- Isolation en mousse** : Pour les gants industriels garantissant des mains chaudes et sèches
- Doigts recourbés, pouce en forme d'aile et doublure en jersey** : Confort accru

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

**Conformité REACH**

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016

3121B

EN 511

111

**Spécifications**

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
ActivArmr Winter Monkey Grip® 23-193	<b>Finition:</b> Enduction totale, Finition lisse <b>Matériau de l'enduction:</b> PVC <b>Matériau du support:</b> Coton, Mousse polyuréthane isolante <b>Modèle de manchette:</b> Manchette de sécurité		10, 11	265-290 mm, 10"-12"	Orange	12 paires/sachet, 6 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>  
Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro, Mexico  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>  
Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.