




Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Inverseur de source : fixe inverseur de source NSX100...250 - contrôle : verrouillage mécanique - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: inverseur de source NSX100...250 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: inverseur de source NSX100...250 vertical installation 2 x3P: platine de montage support: inverseur de source NSX100...250 vertical installation 2 x4P: platine de montage support: inverseur de source NSX100...250 vertical installation
Position de montage	Verticale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Raccord avant Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	250 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,76 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule inverseur de source inverseur de source NSX100...250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 2 direct 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule inverseur de source inverseur de source NSX100...250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 2 direct 10 600 mm PrismaSeT G armoire inverseur de source inverseur de source NSX100...250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 1 connexion avant 11 600 mm PrismaSeT G coffret inverseur de source inverseur de source NSX100... 250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 1 connexion avant 11 600 mm PrismaSeT G armoire inverseur de source inverseur de source NSX100...250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 1 connexion avant 11 600 mm PrismaSeT G coffret inverseur de source inverseur de source NSX100... 250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 1 connexion avant 11

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes