



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Ruban de marquage au sol ToughStripe Max

Ruban de marquage au sol pour les zones d'intense circulation



www.bradyeurope.com



Marquage au sol pour tous les niveaux de circulation

Selon le niveau de circulation, Brady propose 3 types de rubans de marquage au sol à code couleur fiables. Le ruban en vinyle est idéal pour une utilisation temporaire dans les zones de faible circulation et lors d'événements Lean ou Kaizen. Le ruban ToughStripe en polyester est mieux adapté à une application plus permanente dans les zones de circulation moyenne avec des piétons et des véhicules légers. Le ruban le plus récent de Brady, ToughStripe Max, est conçu pour les zones de circulation plus intense avec des chariots élévateurs à fourche.

Des piétons plus en sécurité et des véhicules efficaces

Les sols clairement marqués constituent une solution pratique pour séparer la circulation des piétons et des véhicules dans les entrepôts ou les zones logistiques. Tout comme les voies de circulation sur les routes publiques, elles permettent d'améliorer l'efficacité et la sécurité de tous les utilisateurs. Les collaborateurs à pied peuvent immédiatement voir où ils peuvent marcher en toute sécurité, tandis que l'efficacité des véhicules peut être améliorée dans les zones de circulation qui leur sont réservées.


Amélioration de la conformité

Nos solutions de marquage au sol sont conformes à la directive 92/58/CEE de l'UE, qui mentionne que les employeurs doivent fournir des panneaux de sécurité et/ou de santé là où ils sont nécessaires. L'annexe V de la directive concernant les exigences minimales relatives à la signalisation d'obstacles et endroits dangereux, et au marquage des voies de circulation, prévoit en outre que les voies de circulation des véhicules doivent être clairement identifiées par des bandes continues d'une couleur bien visible si cela est nécessaire pour la protection des employés.



www.bradyeurope.com

	Solution	Caractéristiques principales	Applications
Bonne	Ruban de marquage d'allées en vinyle B-726	Solution plus économique pour une durée d'application courte	Marquage temporaire pour les zones 5S/LEAN, les cellules de travail variables et bien plus encore
Meilleure	Ruban de marquage au sol en polyester ToughStripe B-514	Durée d'application plus longue avec plus d'options de forme et de personnalisation	Lieux de travail visuels dans les zones 5S/LEAN, passages, allées et zones de circulation moyenne
La meilleure	Ruban de marquage au sol en vinyle ToughStripe Max B-543	La plus grande durabilité	Circulation plus intense des chariots élévateurs et des véhicules industriels
Autre	Pochoirs de marquage au sol en rouleau PaintStripe B-518/B-519 pour différents types de surfaces	Pochoir de peinture pour un marquage plus long et permanent	Désignation de lieux de travail permanents



Ruban de marquage au sol ToughStripe Max

Code article	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Longueur B (m)
B-543: Vinyle				
149632	Vert	Brillant	50,80	30,48
149639	Vert	Brillant	76,20	30,48
149646	Vert	Brillant	101,60	30,48
149634	Rouge	Brillant	50,80	30,48
149641	Rouge	Brillant	76,20	30,48
149648	Rouge	Brillant	101,60	30,48
149635	Orange	Brillant	50,80	30,48
149642	Orange	Brillant	76,20	30,48
149630	Noir & Jaune	Brillant	50,80	30,48
149637	Noir & Jaune	Brillant	76,20	30,48
149644	Noir & Jaune	Brillant	101,60	30,48
149629	Jaune	Brillant	50,80	30,48
149636	Jaune	Brillant	76,20	30,48
149643	Jaune	Brillant	101,60	30,48
149631	Bleu	Brillant	50,80	30,48
149638	Bleu	Brillant	76,20	30,48
149645	Bleu	Brillant	101,60	30,48
149633	Blanc	Brillant	50,80	30,48
149640	Blanc	Brillant	76,20	30,48
149647	Blanc	Brillant	101,60	30,48



Pour recevoir le guide du marquage au sol ou essayer des échantillons, rendez-vous sur le site Web de Brady www.bradyeurope.com/floormarking ou envoyez un e-mail à l'adresse emea_request@bradycorp.com

