

THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Farbband



0801384

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801384>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Farbband, für THERMOMARK CARD zur Bedruckung der Produktgruppen UCT..., US... und UM..., Länge: 50 m, Rollenlänge: 50 m, Breite: 110 mm, Farbe: schwarz

Kaufmännische Daten

| | |
|--|--------------------------|
| Artikelnummer | 0801384 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
| Produktschlüssel | BG1223 |
| GTIN | 4046356644815 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 114,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 108,4 g |
| Zolltarifnummer | 96121010 |
| Ursprungsland | FR |

THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Farbband

0801384

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801384>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|---------------------------|----------------|
| Produkttyp | Farbband |
| Beschriftung | |
| Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer |

Maße

| | |
|-------------|--------|
| Breite | 110 mm |
| Länge | 50 m |
| Rollenlänge | 50 m |

Materialangaben

| | |
|----------|--------------------|
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Material | Polyester |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|--|
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 5 °C ... 35 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 20 % ... 80 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
| Lagerfähigkeit | 12 Monate |

THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Farbband

0801384

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801384>



Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19140614 |
| ECLASS-15.0 | 19140614 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001694 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 44103100 |
|-------------|----------|

THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Farbband



0801384

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801384>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de