

HC-CIF-2B6-BFFD-FH-AL - 导轨安装支架



1404214

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404214>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



重载导轨安装支架，下部支架，适配双锁扣，配套带双锁扣的插头外壳或HC-CIF-..HFFD...上部支架，用于两种B6型插芯，适用于NS35/7,5 DIN导轨

优势

- 稳定的金属型号
- 可使用底部开口的预安装电缆铠装线
- 即使安装略有倾斜时PE也可实现安全容性

商业数据

订货号	1404214
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7AHB
产品关键代码	AF7AHB
目录页面	页码685 (C-2-2019)
GTIN	4046356680264
单件重量（含包装）	179.1 g
单件重量（不含包装）	173.26 g
原产地	PL

HC-CIF-2B6-BFFD-FH-AL - 导轨安装支架



1404214

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404214>

技术数据

产品属性

产品类型	导轨安装支架
类型	用于2xB6

尺寸

尺寸图	
宽度	56 mm
高度	85 mm
长度	120 mm

材料规格

标识材料	铝模铸，无镀层
------	---------


环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C


安装

安装类型	DIN导轨：35 mm
------	-------------

图纸



尺寸图 俯视图



尺寸图

HC-CIF-2B6-BFFD-FH-AL - 导轨安装支架



1404214
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404214>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn