

CORESHIELD™ 24-0513B

CoreShield, revêtement noir en HPPE/basalte 13 jauge, revêtement noir en nitrile micro-mousse, A4/D

Avoir les bons gants en fonction de leur usage est essentiel pour assurer la meilleure protection possible de vos collaborateurs.

La résistance aux coupures, le confort, la facilité de sélection, la rentabilité... simplifiés ! Le tout en un seul gant. Avec Honeywell CoreShield™, la protection des mains simplifiée est au bout de vos doigts.



RÉFÉRENCE

Reference produit: 24-0513B

AVANTAGES

- Ecran tactile
- Sans silicone
- Lavable
- Longue manchette (>290mm)



NORMES

EN 388:2016: 4X43D

ANSI (coupure): A4

ANSI Abrasion (ASTM D3389-05): 6

CARACTÉRISTIQUES

Type de gant mécanique: Tricoté

Risque: Mécanique, Liquide

Couleur principale: Noir

Jauge: 13

Longueur (mm): 300

Taille: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Matériau de l'enduction: Nitrile

Texture de l'enduction: Sablée

Niveau d'enduction: Enduction palmaire

Nombre d'enduction: Simple enduction

Fibre: Basalt, HPPE

Finition de l'enduction: Texturée agrippante

Caractéristique manchette: Longue manchette

APPLICATIONS

- Industrie automobile
- Construction et bâtiment
- Logistique
- Industrie manufacturière
- Métallurgie

Code	Description	Taille SKU
24-0513B/6XS	CoreShield, revêtement noir en HPPE/basalte 13 jauge, revêtement noir en nitrile micro-mousse, A4/D	6XS
24-0513B/7S	CoreShield, revêtement noir en HPPE/basalte 13 jauge, revêtement noir en nitrile micro-mousse, A4/D	7S
24-0513B/8M	CoreShield, revêtement noir en HPPE/basalte 13 jauge, revêtement noir en nitrile micro-mousse, A4/D	8M
24-0513B/9L	CoreShield, revêtement noir en HPPE/basalte 13 jauge, revêtement noir en nitrile micro-mousse, A4/D	9L
24-0513B/10XL	CoreShield, revêtement noir en HPPE/basalte 13 jauge, revêtement noir en nitrile micro-mousse, A4/D	10XL
24-0513B/11XXL	CoreShield, revêtement noir en HPPE/basalte 13 jauge, revêtement noir en nitrile micro-mousse, A4/D	11XXL

Pour plus d'informations:

FRANCE

Tél. : +33 149 90 78 79

Email: info-france.hsp@honeywell.com

BENELUX

Tel: +31 20 5656 988

Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

**POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE
PORTAIL D'ASSISTANCE TECHNIQUE:**

<https://sps-supporthoneywell.com/s/>

www.pip-hsp.com

All content, including text, graphics, logos, and designs, is the property of Protective Industrial Products, Inc. and protected by patent, copyright, and trademark laws. Unauthorized use, reproduction, or distribution is prohibited. All rights reserved.

