

Fiche Produit

Spécifications



Voyant lumineux, Harmony 9001SK, plastique, polycarbonate, lentille de Fresnel, vert, 30 mm, vert DEL, 120 V

9001SKP38LGG31

Principal

Gamme du produit	Harmony 9001SK
Type de produit ou composant	Voyant lumineux
type de lentille	Fresnel plastique
alimentation du bloc lumineux	Direct 120 V

Complémentaire

matériau de la collerette	Plastique
diamètre de fixation	30 mm
forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
couleur de la capsule	Vert
source lumineuse	Vert LED
culot de lampe	BA 9s
[Us] tension d'alimentation	120 V AC
position de montage	Toutes positions
mode opératoire	Normal
largeur hors tout CAO	54 mm
hauteur hors tout CAO	70 mm
profondeur hors tout CAO	42 mm
présentation du produit	Produit complet
type de lentille	Fresnel
[Us] tension d'alimentation	120 V
couleur de la source lumineuse	Vert
matière de la lentille	Polycarbonate
dimension	30 mm
source lumineuse	LED

Environnement

traitement de protection	TC
degré de protection IP	IP66

Unités d'emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,588 cm
Largeur de l'emballage 1	9,144 cm
Longueur de l'emballage 1	4,572 cm
Poids de l'emballage 1	86,183 g

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

 Empreinte environnementale

Déclaration Environnementale

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

 Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
directive RoHS de l'UE	Conformité Pro-active (produit hors du champ d'application RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner


Profil de circularité	Informations de fin de vie
Retrait	No
WEEE	 Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001SK



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001SK



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product

