

5m aktives High-Speed-HDMI Kabel - HDMI auf HDMI Micro - St/St

Produkt-ID: HDADMM5MA



Das Active HDMI®-auf-Micro HDMI-Kabel HDADMM5MA verfügt über einen integrierten aktiven Signalverstärker, der ohne Signalverlust eine Verbindungsentfernung von bis zu 5 m zwischen einem HDMI Micro-fähigen Smartphone, Tablet oder sonstigen Mobilgerät und einem HDMI-fähigen TV-Gerät oder Display ermöglicht.

Dieses strapazierfähige, leichte Kabel besteht aus dünnerem HDMI-Draht, der etwa halb so dick ist wie bei einem regulären 5-m-Kabel, wodurch eine flexiblere Installation mit minimaler Unordnung möglich ist. Zudem bietet das Kabel einen integrierten Verstärkerschaltkreis, der das HDMI-Signal aktiv verstärkt, ohne eine externe Stromversorgung zu benötigen.

Dank des aktiven Verstärkerkreises und des schlanken Designs dieses Kabels ist es hervorragend für jeden Mobilbenutzer geeignet - von Reisenden mit engen Zeitplänen bis hin zu allen, die bequem auf dem Sofa eine Verbindung herstellen möchten. Das Kabel ist kompakt genug, um in die Laptotasche zu passen, sodass Sie stets das richtige Kabel zum Verbinden des Mobilgeräts mit einem HDMI-Display dabei haben. Außerdem ist es schlank genug für eine praktische Verbindung mit dem TV-Gerät, ohne dass lästige Kabel im Weg sind – und das ohne Bedarf für eine externe Stromquelle.

Dieses 5 Meter lange Active HDMI-Kabel wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.

Bitte beachten Sie: Die Architektur des Kabels ist unidirektional. Es muss also in einer bestimmten Richtung installiert werden. Beachten Sie die Bezeichnungen "Display" am HDMI-Anschluss, der am Display angeschlossen wird, um sicherzustellen, dass das Gerät und die Micro HDMI-Quelle korrekt angeschlossen werden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie ein HDMI Micro-fähiges Mobilgerät (Smartphone, Tablet usw.) in bis zu 5 m Entfernung ohne Signalverlust an Ihr HDMI-fähiges TV-Gerät oder Display an

Merkmale

- Schlankes Kabeldesign (AD 3,6 mm) reduziert Umfang und sorgt für Flexibilität
- Unterstützt Auflösungen bis zu 4k x 2k
- Integrierter, aktiver Verstärkerschaltkreis
- Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Anzahl von Leitern	19
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
-------------------------	-----------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	Micro HDMI (19-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade



Drahtstärke	36 AWG
Kabellänge	16.4 ft [5 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.1 in [3.6 mm]
Produktlänge	16.4 ft [5 m]
Produktbreite	7.6 in [19.3 cm]
Produkthöhe	3.4 in [86 mm]
Produktgewicht	3.6 oz [103 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	15.6 in [39.5 cm]
Package Width	5.5 in [14 cm]
Package Height	0.7 in [17 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.7 oz [106 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	5 m langes Active Slim High Speed-HDMI-auf-Micro HDMI-Kabel
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

