

Hand bolt

Nylon Wing screws



<Features>

The screw part is made of steel and is plated with trivalent chromate (light bluish tint) to improve corrosion resistance.

The resin part is nylon 6. A screw that can be tightened by hand. It is a shape that pursues ease of grip.

<Application>


It is used for tightening parts where you want to repeatedly remove screws by hand without using tools.

<Material>

Screw part: steel, resin part: nylon 6

Surface treatment thread : trivalent chromate plating

| No | Model number |
|----|-----------------------------|
| 1 | Nylon Wing screws NO.1 3X10 |
| 2 | Nylon Wing screws NO.1 3X15 |
| 3 | Nylon Wing screws NO.1 4X10 |
| 4 | Nylon Wing screws NO.1 4X15 |
| 5 | Nylon Wing screws NO.2 5X10 |
| 6 | Nylon Wing screws NO.2 5X15 |



| Size | B | D | H |
|------|------|----|------|
| M3 | 8.5 | 18 | 10.5 |
| M4 | 8.5 | 18 | 10.5 |
| M5 | 11.5 | 28 | 15 |



ボルト 手回しボルト

ボルト

小ねじ

ナット

ねじ付属

タッピング

ドリルねじ

木ねじ

アンカー・プラグ

フック

釘・鉋

建築用金具・ねじ・釘

住宅基礎

波板関連

外壁・天井関連

手すり・パイプ

配管部材

ロープ・ワイヤー

チェーン

DIYシリーズ

隅金

ステー・補助金具

棚受け金具

キャスター

戸車

針金

ばね

鍵・錠

ゴム

安全用品

金属素材


カー用品

SCAN・その他

現場改善

健康

プラポイント




| サイズ | D | D1 | H |
|-----|----|-----|-----|
| M3 | 11 | 4.2 | 5.1 |
| M4 | 15 | 6.0 | 6.0 |

※L=ねじ長さ
※ドライバー2番使用

- 特長** ねじ部の材質は鋼で耐食性向上のため、三価クロメートめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。樹脂部はABS樹脂。ドライバーでも手回しでも締結可能なねじです。
- 用途** 工具を使わず手で繰り返しねじを脱着したい個所の締付けに使用します。
- 材質** ねじ部：鋼、樹脂部：ABS (表面処理) ねじ部：三価クロメートめっき

| JAN | サイズ | 入数 | LOT |
|---------------|-----------|----|-----|
| 4979874871923 | NO.1 3X6 | 4 | 5 |
| 4979874871930 | NO.1 3X8 | 4 | 5 |
| 4979874871947 | NO.1 3X10 | 4 | 5 |
| 4979874871954 | NO.1 3X12 | 4 | 5 |
| 4979874871961 | NO.2 4X8 | 4 | 5 |
| 4979874871978 | NO.2 4X10 | 4 | 5 |
| 4979874871985 | NO.2 4X12 | 4 | 5 |
| 4979874871992 | NO.2 4X15 | 4 | 5 |

コインスクリュー




| サイズ | D | H |
|-----|------|---|
| M3 | 12.5 | 7 |
| M4 | | |

※L=ねじ長さ
※コイン用溝深さ 2mm
※コイン用溝幅 1.74mm

- 特長** ねじ部の材質は鋼で耐食性向上のため、三価クロメートめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。樹脂部はナイロン6。コイン形状、手回しで締結可能なねじです。コイン形状で締められるので手回しでは締結が不安な方におすすめです。
- 用途** 工具を使わず手で繰り返しねじを脱着したい個所の締付けに使用します。
- 材質** ねじ部：鋼、樹脂部：ナイロン6 (表面処理) ねじ部：三価クロメートめっき

| JAN | サイズ | 入数 | LOT |
|---------------|-----------|----|-----|
| 4979874872050 | NO.1 3X6 | 4 | 5 |
| 4979874872067 | NO.1 3X8 | 4 | 5 |
| 4979874872074 | NO.1 3X10 | 4 | 5 |
| 4979874872081 | NO.1 3X12 | 4 | 5 |
| 4979874872098 | NO.1 4X8 | 4 | 5 |
| 4979874872104 | NO.1 4X10 | 4 | 5 |
| 4979874872111 | NO.1 4X12 | 4 | 5 |
| 4979874872128 | NO.1 4X15 | 4 | 5 |

ナイロン蝶ボルト



| サイズ | B | D | H |
|-----|------|----|------|
| M3 | 8.5 | 18 | 10.5 |
| M4 | | | |
| M5 | 11.5 | 28 | 15 |

※L=ねじ長さ

- 特長** ねじ部の材質は鋼で耐食性向上のため、三価クロメートめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。樹脂部はナイロン6。手回しで締めつけが可能なねじです。つまみやすさを追求した形です。
- 用途** 工具を使わず手で繰り返しねじを脱着したい個所の締付けに使用します。
- 材質** ねじ部：鋼、樹脂部：ナイロン6 (表面処理) ねじ部：三価クロメートめっき

| JAN | 品名 | サイズ | 入数 | LOT |
|---------------|----------|-----------|----|-----|
| 4979874872135 | ナイロン蝶ボルト | NO.1 3X10 | 2 | 5 |
| 4979874872142 | ナイロン蝶ボルト | NO.1 3X15 | 2 | 5 |
| 4979874872159 | ナイロン蝶ボルト | NO.1 4X10 | 2 | 5 |
| 4979874872166 | ナイロン蝶ボルト | NO.1 4X15 | 2 | 5 |
| 4979874872173 | ナイロン蝶ボルト | NO.2 5X10 | 2 | 5 |
| 4979874872180 | ナイロン蝶ボルト | NO.2 5X15 | 2 | 5 |

※印刷のため、実物とは多少違うことがあります。
※寸法には多少の公差があります。

メーカー型番 (JAN) — RS Web表示型番対比表

| No | 製品名 | JAN | サイズ | RS Web表示型番 |
|----|----------|---------------|-----------|-----------------------------|
| 1 | ナイロン蝶ボルト | 4979874872135 | NO.1 3X10 | Nylon Wing screws NO.1 3X10 |
| 2 | ナイロン蝶ボルト | 4979874872142 | NO.1 3X15 | Nylon Wing screws NO.1 3X15 |
| 3 | ナイロン蝶ボルト | 4979874872159 | NO.1 4X10 | Nylon Wing screws NO.1 4X10 |
| 4 | ナイロン蝶ボルト | 4979874872166 | NO.1 4X15 | Nylon Wing screws NO.1 4X15 |
| 5 | ナイロン蝶ボルト | 4979874872173 | NO.2 5X10 | Nylon Wing screws NO.2 5X10 |
| 6 | ナイロン蝶ボルト | 4979874872180 | NO.2 5X15 | Nylon Wing screws NO.2 5X15 |