

DisplayPort naar VGA adapter - 1920x1200 - set van 5

Productcode: DP2VGA3X5



Met deze set van 5 DisplayPort naar VGA adapters kunt u uw DisplayPort uitgerust computer op een VGA-scherm of -projector aansluiten als een efficiënte oplossing voor meerdere implementaties.

Ontworpen voor eenvoudig gebruik, deze bulkverpakking van DP 1.2 adapters biedt een voordelige en efficiënte oplossing en is ideaal voor scholen, kantoren en andere omgevingen waar meerdere implementaties nodig/verplicht zijn.

Uw DP computer wordt volledig compatibel gemaakt met oudere VGA-schermen of -projectors dankzij deze DisplayPort videoadapter; waardoor ook, u de kosten van een upgrade naar DP-schermen kunt besparen.

Met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit die de adapter mogelijk maakt (zelfs bij aansluiting op een ouder VGA-scherm, -projector of -tv). De adapter benut de videomogelijkheden die in uw DisplayPort aansluiting zijn geïntegreerd zodat elk detail met verbazingwekkende high-definition kan worden weergegeven.

De DisplayPort (mannelijk) naar VGA (vrouwelijk) dongle biedt maximale mobiliteit aan dankzij het compacte, lichtgewicht design, en is de perfecte reisaccessoire voor uw DisplayPort apparaten. Door het ultramobile design is deze adapter perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor, en voor HD-videopresentaties onderweg of zelfs als u thuis verbonden blijft.

Voor extra gemak wordt plug & play connectiviteit ondersteunt door deze DP naar VGA converter (er zijn geen extra software of stuurprogramma's nodig voor een probleemloze installatie).

De DP2VGA3X5 heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Breid uw werkstation uit met een tweede scherm door een VGA-scherm op uw DisplayPort apparaat aan te sluiten
- Geef professionele, high-definition videopresentaties op kantoor of op reis
- Sluit uw BYOD laptop aan op een VGA hot desk op kantoor of een projector in een vergaderruimte

Eigenschappen

- Verhoog uw productiviteit door een tweede scherm aan uw werkplek toe te voegen
- Geniet van haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning voor high-definition videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p
- Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
- Probleemloze instelling met plug & play installatie
- Handige multi-pack oplossing voor eenvoudig gebruik

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	DisplayPort
AV-uitgang	VGA
Audio	Nee
Chipsetcode	Analogic ANX9833

Prestaties

Maximale analoge resoluties	VGA: 1920x1200 / 60Hz
Ondersteunde resoluties	VGA: 1920x1200 / 60Hz
Ondersteuning	Ja



breedbeeld:

Connector(en)

Connector A	DisplayPort (20-polig)
Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	3.9 in [100 mm]
Lengte product	9.3 in [23.5 cm]
Breedte product	1.5 in [37.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [14.0 mm]
Gewicht product	1.1 oz [32.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.6 in [40.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.8 oz [193.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	DisplayPort-naar-VGA-adapter
-------------	------------------------------



* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

