



Protection coupure

KRYTECH 588

Risque faible - ISO B



PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU B

EN 388



4X42B

ISO 13997
5.9 N (601 g)

Dexterité EN ISO
21420: 5/5

CATÉGORIE 2



Coupure, grip et dextérité pour les environnements secs et légèrement huileux

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection coupure

- Protection coupure et sans DMF



Durabilité

- Excellente résistance à l'abrasion grâce à l'enduction en nitrile.
- Durable et rentable: Lavable, performances garanties après 5 cycles de lavage.



Productivité

- Excellent grip lors de manipulations de pièces humides qui réduit la fatigue musculaire et augmente votre productivité.



Protection de la peau

- Sans substances nocives: OEKO-TEX® STANDARD 100
- Sans substances nocives: sans DMF



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Lavabilité

- Lavable jusqu'à 5 fois à 60°C, pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Industrie du verre
- Métallurgie
- Industrie Agroalimentaire

APPLICATIONS

- Manipulation et tri de petites pièces coupantes
- Manipulation de pièces mécaniques huilées
- Manipulation de tôles
- Manutention de plaques de verre
- Laminage, emboutissage
- Travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)
- Maintenance



Protection coupure

KRYTECH 588

Risque faible - ISO B

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES				
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)				
4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protection contre les chocs (optionnel)
					Résistance à la coupure selon ISO 13997
					Résistance à la perforation
					Résistance au déchirement
					Résistance à la coupure
					Résistance à l'abrasion

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Sable de nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir, Gris
Longueur (cm)	23-27
Tailles	7 8 9 10 11

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton
-----------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1637
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE