

**Crimpwerkzeug  
PZ 6 HEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne  
Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	PZ 6 HEX
Best.-Nr.	<a href="#">9013650000</a>
Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4032248065516
VPE	1 Stück

**Datenblatt**

**Crimpwerkzeug  
PZ 6 HEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	180 mm	Gewicht	380 g
Nettogewicht	425 g		

**Technische Daten**

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
------------	---

**Kontaktbeschreibung**

Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Crimpbereich, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Crimpbereich, max.	6 mm <sup>2</sup>		

**Werkzeugdaten Crimpen**

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Aderendhülsenquerschnitt, max.	6 mm <sup>2</sup>		

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC000005	UNSPSC	31-16-31-02
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	21-04-38-90
eClass 7.1	27-40-02-01		

**Produkthinweise**

Hinweistext Bestelldaten	Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel J
Hinweistext Zubehoer	Informationen und Bestelldaten zu Aderendhülsen siehe Kapitel J Zubehör Aderendhülsen

**Zulassungen**

Zulassungen	
ROHS	Konform

**Datenblatt**

**Crimpwerkzeug  
PZ 6 HEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

