

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rangierverteiler



1422978

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1422978>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Rangierfeld, 19"-Montage, IP20, mit 24 Einbauplätzen wahlweise für RJ45-Kabelanschlussmodule, RJ45-Kopplermodule, LC-Duplex, SC-Simplex und MPO, mittelgrau



Ihre Vorteile

- Spezialwerkzeuglose Montage
- Robustes Design

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1422978
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNLBA
Katalogseite	Seite 391 (C-2-2019)
GTIN	4055626319926
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	808 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	808 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Patch-Panel
Anwendung	Einbauplätze für RJ45-Kabelanschlussmodul adapterlos sowie diverse LWL-Kupplungen
Steckgesicht	RJ45
Anzahl der Kabelabgänge	24
Anzahl der Steckplätze	24

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	nach IEC 61010-1
Übertragungsmedium	LWL

Anschlussdaten

Anschlussart	Schnellanschluss
--------------	------------------

Maße

Breite	482,6 mm
Höhe	43,6 mm
Tiefe	83,4 mm

Materialangaben

Farbe	grau
Material	Stahl, verzinkt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PC-GF
Normen / Bestimmungen	Stahl, verzinkt

Kabel / Leitung

Zugfestigkeit kurz/dauernd	150N (Modul)
----------------------------	--------------

Mechanische Eigenschaften

Zugfestigkeit kurz/dauernd	150N (Modul)
----------------------------	--------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	5 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-5 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-25 °C ... 55 °C

Montage

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rangierverteiler



1422978

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1422978>

Montageart	19"-Rack
Montagehinweis	Auf Erdungskonzept achten

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rangierverteiler



1422978

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1422978>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19170192
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1422978>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de