

BROOKLYN S3 SRC



CHAUSSURE BASSE CROUTE VELOURS - S3 HRO SRC

Réf. BROOKLYNS3



Caractéristiques produit

Tige : Croûte velours (vachette), traitée imperméable S3 avec renfort avant caoutchouc. Doublure : Non-tissé et tricoté mesh en Polyester. Première de propreté : Amovible prémoulée - Dessus Polyester sur EVA. Semelle : Soudée - Intercalaire Phylon. Couche d'usure : Caoutchouc Nitrile. Chaussure amagnétique.

COULEUR

Noir-Orange

TAILLE

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



SEMELLE D'USURE CAOUTCHOUC NITRILE

Bonne résistance à l'abrasion et à la chaleur de contact (HRO = 300° C pendant 1 minute)
Adhérence optimale

SEMELLE SOUDÉE AVEC INTERCALAIRE PHYLON (EVA)

Confort et légèreté incomparables



Col et languette matelassés

Réduction des points de pression au niveau du laçage



Semelle avec pare-chocs de protection en caoutchouc

Protection renforcée de l'avant du pied



Support arrière de la tige réfléchissant

Stabilisation optimale du pied lors de la marche
Visibilité accrue

Antiglissoire à l'intérieur de la chaussure

Maintien du talon amélioré
Partie arrière renforcée

1ère de propreté EVA préformée et amovible

Ergonomie et confort renforcé dans les mouvements du pied
Séchage facilité



COMPOSITE



EMBOUT COMPOSITE



AMAGNÉTIQUE



SEMELLE COMPOSITE



Certifications - Normes

RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Equipement de protection individuelle - Méthodes d'essais pour les chaussures

EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.
 S3 HRO: Exigences additionnelles pour applications particulières
 SRC: Résistance à la glisse

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
BROOKS3NO40	3295249230456	Noir-Orange	40	10	-
BROOKS3NO41	3295249230463	Noir-Orange	41	10	-
BROOKS3NO42	3295249230470	Noir-Orange	42	10	-
BROOKS3NO43	3295249230487	Noir-Orange	43	10	-
BROOKS3NO44	3295249230494	Noir-Orange	44	10	-
BROOKS3NO45	3295249230500	Noir-Orange	45	10	-
BROOKS3NO46	3295249230517	Noir-Orange	46	10	-
BROOKS3NO47	3295249230524	Noir-Orange	47	10	-
BROOKS3NO39	3295249230425	Noir-Orange	39	10	-