

# Fiche technique du produit

Spécifications



## bouton tournant noir diam 30 à crosse 3 positions 1OF

9001KS43FBH13

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2023

! Fin de service imminente: 31 déc. 2050

! Arrêt de fabrication consulter  
si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

## Principales

Gamme de produit	Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Sélecteur
Nom de l'appareil	K
Type de commande	bouton maintenu
Profil de fonctionnement	Noir poignée longue

## Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal
Diamètre de fixation	30 mm
Information sur position de fonctionnement	3 positions
Type et composition des contacts	1 F/O
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> se conformer à CEI 60947-1
Compatibilité produit	9001KA1 côté 2
Présentation du produit	Produit complet
Couleur de la capsule/cabochon	Noir
Profil de fonctionnement	Poignée longue
Type de commande	Bouton maintenu
Dimension	30 mm
Profil de came	3

## Environnement

Degré de protection NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certifications du produit	fichier UL E42259 CCN NKCR CE CSA LR24590 classe 3211 03

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,4 cm
Largeur de l'emballage 1	4,7 cm
Longueur de l'emballage 1	9,3 cm

Poids de l'emballage (Kg)	152,0 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	15,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	2,62 kg

## Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

## Use Longer

### Prolongation de vie

Réparation

Non

## Use Again

### Réemballer et réusiner


Profil de circularité

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

Non

Label DEEE

 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

**Features**  
Harmony 9001K



- 

Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules
- 

Single screw Contact Block Fastening
- 

Robustness to withstand the harshest environments
- 

Automatic self-grounding operators without additional wiring
- 

Large metal set of accessories to customize your product

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

### Harmony 9001K

