

UM-SE 1 - 侧面组件

2958147
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2958147>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

侧面组件，用于封闭基础组件UM-BEFE的两端



商业数据

订货号	2958147
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHDDA
产品关键代码	ACHDDA
目录页面	页码763 (C-1-2013)
GTIN	4017918086084
单件重量（含包装）	2.98 g
单件重量（不含包装）	2.89 g
原产地	PL

UM-SE 1 - 侧面组件



2958147
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2958147>

技术数据

产品属性

产品类型	面板安装基座侧
外壳类型	挤压型材外壳
壳体系列	UM
产品系列	UM ST SE
型号	侧面元件
带通风口	否

材料规格

颜色 (外壳)	绿色 (RAL 6021)
阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	PA
表面特性	未处理

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
----------	----------------------------

UM-SE 1 - 侧面组件



2958147

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2958147>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2958147>



UL认证

认证ID: E240868

UM-SE 1 - 侧面组件



2958147
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2958147>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-SE 1 - 侧面组件



2958147
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2958147>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn