

SERIE  
**94**  
SERIE  
**95**  
SERIE  
**97**

 **finder**<sup>®</sup>  
SWITCH TO THE FUTURE

# REPORT

## Serie 94, 95, 97 Zócalos con bornes Push-in



Nuevos zócalos Serie 94, 95 y 97  
con tecnología Push-in.

La evolución del borne de muelle  
para un cableado aún más rápido  
y una mayor resistencia a la tracción  
y a la vibración.



### Características


- Zócalos con bornes Push-in para los relés serie 40, 44, 46 y 55
- De 1 a 4 polos, de 7 a 16 A
- Disponibles con brida de retención y extracción de plástico o con brida de retención metálica (variante SPA o SMA)
- Aptos para recibir los módulos de señalización y protección tipo 99.02 y módulos temporizadores tipo 86.30
- Posibilidad de conexión múltiple con puentes de 2, 6 y 8 polos
- Etiquetas de identificación tipo 060.48
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

CE




Bornes Push-in

El borne push-in permite una rápida conexión con cable rígido o cable flexible con puntera mediante una simple inserción en el borne.  
 Para extraer el cable bastará presionar sobre la pieza de plástico del borne utilizando un destornillador plano.  
 En el caso de cables flexibles es preciso presionar sobre la pieza de plástico del borne tanto para la inserción como para la extracción.  
 En todo momento se pueden realizar mediciones de función con un tester a través de los agujeros previstos en los bornes.




Tipo 95.P3 y 95.P5

- Para relés tipo 40.31/51/52/61 y 44.52/62
- Brida metálica Tipo 095.71 (variante SMA)
- Palanca de retención y extracción plástica Tipo 095.91.3 (variante SPA)
- Puente de 2 terminales Tipo 097.42 y 097.52
- Puente de 8 terminales Tipo 097.58
- Módulos de señalización y protección Tipo 99.02
- Módulos temporizados Tipo 86.30
- Juego de etiquetas Tipo 060.48
- Etiqueta de identificación Tipo 097.00



Tipo 97.P1 y 97.P2

- Para relés tipo 46.61/52
- Brida metálica Tipo 097.71 (variante SMA)
- Palanca de retención y extracción plástica Tipo 097.01 (variante SPA)
- Puente de 2 terminales Tipo 097.42 y 097.52
- Puente de 8 terminales Tipo 097.58
- Módulos de señalización y protección Tipo 99.02
- Módulos temporizados Tipo 86.30
- Juego de etiquetas Tipo 060.48
- Etiqueta de identificación Tipo 097.00



Tipo 94.P3 y 94.P4

- Para relés tipo 55.32/33/34
- Brida metálica Tipo 094.71 (variante SMA)
- Palanca de retención y extracción plástica Tipo 094.91.3 (variante SPA)
- Puente de 2 terminales Tipo 097.42 y 097.52
- Puente de 6 terminales Tipo 094.56
- Módulos de señalización y protección Tipo 99.02
- Módulos temporizados Tipo 86.30
- Juego de etiquetas Tipo 060.48
- Etiqueta de identificación Tipo 097.00

