

# FUSE 10,3X38 12A PV - 保险丝

3061347

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3061347>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

熔断器，10.3x38 mm，最高1000 V DC，gPV



## 优势

- 10 x 38小型保险丝，可靠保护光伏模块及其控制系统
- 用于PV线路，额定电压高达1000 V DC
- 依照IEC 60269-6光伏标准设计

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 3061347          |
| 包装单位       | 10 pc            |
| 最小订货量      | 10 pc            |
| 销售关键代码     | BE1Z4X           |
| 产品关键代码     | BE1Z4X           |
| 目录页面       | 页码503 (C-1-2019) |
| GTIN       | 4046356523776    |
| 单件重量（含包装）  | 9.05 g           |
| 单件重量（不含包装） | 8.296 g          |
| 原产地        | PL               |

# FUSE 10,3X38 12A PV - 保险丝



3061347

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3061347>

## 技术数据

### 产品属性

|      |     |
|------|-----|
| 产品类型 | 保险丝 |
|------|-----|

### 电气特性

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 熔断器 | 12 A Midget / 10.3 x 38 (不带故障显示) |
|-----|----------------------------------|

|         |        |
|---------|--------|
| 保险丝     |        |
| 功耗      | 1.9 W  |
| 熔断积分I²t | 22 A²s |

### 连接数据

|        |             |
|--------|-------------|
| 连接符合标准 | IEC 60269-6 |
| 标称电流   | 12 A        |
| 额定电压   | 1000 V DC   |

### 尺寸

|    |         |
|----|---------|
| 高度 | 38 mm   |
| 直径 | 10.3 mm |

### 材料规格

|    |               |
|----|---------------|
| 颜色 | 白色 (RAL 9010) |
|----|---------------|

### 标准和规范

|        |             |
|--------|-------------|
| 连接符合标准 | IEC 60269-6 |
|--------|-------------|

# FUSE 10,3X38 12A PV - 保险丝



3061347

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3061347>

## 认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3061347>

EAC

认证ID: RU C-DE.BL08.B.00724

# FUSE 10,3X38 12A PV - 保险丝



3061347

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3061347>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27142002 |
| ECLASS-12.0 | 27142002 |
| ECLASS-13.0 | 27142002 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002704 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

# FUSE 10,3X38 12A PV - 保险丝

3061347

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3061347>



## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号)                   | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)