

STP 5-3 - 标记槽



0810562

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0810562>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



标记槽，卡接到ST 2,5-3L三层回拉式弹簧端子中，可使用UC-TM 5、UC-TMF 5、UCT-TM 5、UCT-TMF 5、ZB 5或ZBF 5进行标记，灰色，未标记，安装方式：插拔式，文本框高度：10.5 mm，文本框宽度：5 mm

优势

- 使用标记条支架，增加了已接线端子的标识区域面积
- 根据型号不同，标记条支架插入上层端子的固定件中

商业数据

订货号	0810562
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BG211A
产品关键代码	BG211A
目录页面	页码154 (C-3-2019)
GTIN	4017918877934
单件重量（含包装）	0.596 g
单件重量（不含包装）	0.58 g
原产地	PL

STP 5-3 - 标记槽



0810562

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0810562>

技术数据

产品属性

产品类型	标记条支架
------	-------

尺寸

宽度	5.1 mm
高度	32 mm
深度	34.88 mm

文本框

文本框宽度	5 mm
文本框高度	10.5 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

安装

安装类型	插拔式
------	-----

STP 5-3 - 标记槽



0810562

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0810562>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STP 5-3 - 标记槽



0810562

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0810562>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn