



SP-950 | COMPACT BLUETOOTH SPEAKER WORK LIGHT

- Powerful 950 lumen white COB LED, 6500k
- With 620nm red static & red flashing modes
- High quality built-in 5W powerful Bluetooth speaker
- With 150 lumen 6500k white SMD LED top torch
- Glow-in-the-dark strip around COB LED
- Super tough copolymer and aluminium construction
- 180° rotating handle/stand with carabiner snap hook
- Strong magnets within the stand
- Powerful 'LG' 3.7V 5000mAh 21700 Li-ion battery
- 4 x Battery level & charging indicators
- Fast 5V-2.4A USB-C charging - 4 hour charge time
- High quality USB-C cable included
- Battery can easily be removed so a convenient spare can be kept at hand
- 21700 battery has its own bi-directional USB-C port so is easily charged out of the lamp and also used as a 1A powerbank

BATTERY	1 x 3.7V 21700 5000mAh Li-ion Battery
WEIGHT	320g
DIMENSIONS	folded L 122.5 x W 50 x H 65mm extended L 219 x W 50.5 x H 64.5 mm

Please Note: Runtime will vary when using the speaker at the same time as the light

LUMEN 950LM | RUNTIME 3.5-50H | BEAM 48M | IP RATING IPX5



SP-950 | ENCEINTE BLUETOOTH COMPACTE AVEC LAMPE DE TRAVAIL

- Puissante LED COB blanche de 950 lumens, 6500k
- Avec modes rouge statique et rouge clignotant à 620nm
- Haut-parleur Bluetooth puissant intégré de 5W de haute qualité
- Avec torche supérieure LED SMD blanche de 150 lumens 6500k
- Bande phosphorescente autour de la LED COB
- Construction en copolymère et aluminium ultra-résistante
- Poignée/support pivotant à 180° avec mousqueton
- Aimants puissants dans le support
- Batterie Li-ion 'LG' 3.7V 5000mAh 21700 puissante
- 4 indicateurs de niveau de batterie et de charge
- Charge rapide USB-C 5V-2.4A - temps de charge de 4 heures
- Câble USB-C de haute qualité inclus
- La batterie peut être facilement retirée afin de pouvoir garder une batterie de rechange à portée de main
- La batterie 21700 dispose de son propre port USB-C bidirectionnel, ce qui permet de la charger facilement hors de la lampe et de l'utiliser comme batterie externe 1A

BATTERIE	1 batterie Li-ion 3.7V 21700 5000mAh
POIDS	320g
DIMENSIONS	plié L 122.5 x W 50 x H 65mm prolongé L 219 x W 50.5 x H 64.5 mm

Remarque: l'autonomie varie lorsque vous utilisez le haut-parleur en même temps que la lampe

LUMEN 950LM | AUTONOMIE 3.5-50H | FAISCEAU 48M | ÉVALUATION IPX5



SP-950 | KOMPAKTER BLUETOOTH-LAUTSPRECHER ARBEITSLAMPE

- Leistungsstarke weiße COB-LED mit 950 Lumen, 6500K
- Mit 620nm rotem statischem & rotem blinkendem modus
- Hochwertiger integrierter leistungsstarker 5-W-Bluetooth-Lautsprecher
- Mit 150 Lumen 6500K weißer SMD-LED-Top-Taschenlampe
- Im Dunkeln leuchtender Streifen um die COB-LED
- Superrobuste Konstruktion aus Copolymer und Aluminium
- Um 180° drehbarer Griff/Ständer mit Karabinerhaken
- Starke Magnete im Ständer
- Leistungsstarker 'LG' 3.7V 5000mAh 21700 Li-Ionen-Akku
- 4 x Akku-Ladezustands- und Ladeanzeigen
- Schnelles 5V-2.4A USB-C-Laden – 4 Stunden Ladezeit
- Hochwertiges USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten
- Der Akku lässt sich leicht entfernen, sodass ein praktischer Ersatzakku griffbereit gehalten werden kann
- Der 21700-Akku verfügt über einen eigenen bidirektionalen USB-C-Anschluss, sodass er einfach außerhalb der Lampe aufgeladen und auch als 1A-Powerbank verwendet werden kann

BATTERIE 1 x 3.7V 21700 5000 mAh Li-Ionen-Akku

GEWICHT 320g

ABMESSUNGEN gefaltet L 122.5 x W 50 x H 65mm
verlängert L 219 x W 50.5 x H 64.5 mm

Bitte beachten Sie: Die Betriebsdauer variiert, wenn der Lautsprecher gleichzeitig mit der Beleuchtung verwendet wird

LUMEN 950LM | **LAUFZEIT** 3.5-50H | **STRAH** 48M | **IP-SCHUTZKLASSE** IPX5



SP-950 | COMPACTE BLUETOOTH-LUIDSPREKER WERKLAMP

- Krachtige witte COB-led van 950 lumen, 6500k
- Met 620nm rode statische & rode knipperende modi
- Hoogwaardige ingebouwde krachtige Bluetooth-luidspreker van 5W
- Met 150 lumen 6500k witte SMD-led-topzaklamp
- Glow-in-the-dark strip rond COB LED
- Supersterke copolymeer en aluminium constructie
- 180° draaibare handgreep/standaard met karabijnhaak
- Sterke magneten in de standaard
- Krachtige 'LG' 3.7V 5000mAh 21700 Li-ion batterij
- 4 x batterijniveau- en oplaadindicatoren
- Snel 5V-2.4A USB-C opladen - 4 uur oplaadtijd
- Hoogwaardige USB-C-kabel meegeleverd
- Batterij kan eenvoudig worden verwijderd, zodat u altijd een reserve bij de hand hebt
- 21700-batterij heeft een eigen bidirectionele USB-C-poort, zodat deze gemakkelijk buiten de lamp kan worden opgeladen en ook als 1A-powerbank kan worden gebruikt

BATTERIJ	1 x 3.7V 21700 5000mAh Li-ionbatterij
GEWICHT	320g
AFMETINGEN	gevouwen L 122.5 x W 50 x H 65mm verlengd L 219 x W 50.5 x H 64.5mm

Let op: de gebruiksduur varieert wanneer de luidspreker tegelijkertijd met de lamp wordt gebruikt

LUMEN 950LM | BEDRIJFSTIJD 3.5-50H | LICHT BUNDEL 48M | IP-KLASSE IPX5



SP-950 | ALTAVOZ BLUETOOTH COMPACTO CON LUZ DE TRABAJO

- Potente LED COB blanco de 950 lúmenes, 6500k
- Con modos estático rojo y intermitente rojo de 620nm
- Altavoz Bluetooth potente de 5W integrado de alta calidad
- Con linterna superior LED SMD blanco de 150 lúmenes y 6500k
- Tira luminosa en la oscuridad alrededor del LED COB
- Construcción de copolímero y aluminio superresistente
- Mango/soporte giratorio de 180° con mosquetón
- Imanes potentes en el soporte
- Potente batería de iones de litio 'LG' de 3.7V y 5000mAh 21700
- 4 indicadores de nivel de batería y carga
- Carga rápida USB-C de 5V-2.4A: tiempo de carga de 4 horas
- Cable USB-C de alta calidad incluido
- La batería se puede extraer fácilmente, por lo que se puede tener a mano una de repuesto
- La batería 21700 tiene su propio puerto USB-C bidireccional, por lo que se puede cargar fácilmente fuera de la lámpara y también se puede utilizar como batería externa de 1A

BATERÍA 1 batería de iones de litio de 3.7V 21700 y 5000mAh

PESO 320g

DIMENSIONES doblado L 122.5 x W 50 x H 65mm
ampliado L 219 x W 50.5 x H 64.5 mm

Nota: El tiempo de funcionamiento variará cuando se utilice el altavoz al mismo tiempo que la luz

LÚMENES 950LM | TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 3.5-50H | HAZ 48M | CLASIFICACIÓN IP IPX5



SP-950 | LUCE DA LAVORO CON ALTOPARLANTE BLUETOOTH COMPATTO

- Potente LED COB bianco da 950 lumen, 6500k
- Con modalità rossa statica e rossa lampeggiante a 620nm
- Potente altoparlante Bluetooth integrato da 5W di alta qualità
- Con torcia superiore LED SMD bianco da 150 lumen 6500k
- Striscia luminescente intorno al LED COB
- Struttura super resistente in copolimero e alluminio
- Maniglia/supporto girevole a 180° con moschettone
- Potenti magneti all'interno del supporto
- Potente batteria agli ioni di litio "LG" da 3.7V 5000mAh 21700
- 4 indicatori di livello della batteria e di carica
- Ricarica rapida USB-C 5V-2.4A - tempo di ricarica 4 ore
- Cavo USB-C di alta qualità incluso
- La batteria può essere facilmente rimossa, in modo da poter tenere a portata di mano una comoda batteria di ricambio
- La batteria 21700 ha una propria porta USB-C bidirezionale, quindi può essere facilmente ricaricata fuori dalla lampada e utilizzata anche come powerbank da 1A

BATTERIA	1 batteria agli ioni di litio da 3.7V 21700 5000mAh
PESO	320g
DIMENSIONI	piegato L 122.5 x W 50 x H 65mm esteso L 219 x W 50.5 x H 64.5mm

Nota: la durata di funzionamento varia quando si utilizza l'altoparlante contemporaneamente alla luce

LUMEN 950LM | DURATA 3.5-50H | FASCIO 48M | CLASSIFICAZIONE IP IPX5



SP-950 | KOMPAKTOWY GŁOŚNIK BLUETOOTH Z OŚWIECZENIEM ROBOCZYM

- Mocna biała dioda LED COB o jasności 950 lumenów, 6500k
- Z trybami red static i red flashing o długości fali 620nm
- Wysokiej jakości wbudowany głośnik Bluetooth o mocy 5W
- Z górną latarką SMD LED o jasności 150 lumenów i temperaturze barwowej 6500k
- Świecąca w ciemności taśma wokół diody COB LED
- Super wytrzymała konstrukcja z kopolimeru i aluminium
- Obrotowy uchwyt/podstawa 180° z karabińczykiem
- Silne magnesy w podstawie
- Mocna bateria litowo-jonowa 'LG' 3.7V 5000mAh 21700
- 4 wskaźniki poziomu naładowania baterii i ładowania
- Szybkie ładowanie USB-C 5V-2.4A – czas ładowania 4 godziny
- W zestawie wysokiej jakości kabel USB-C
- Baterię można łatwo wyjąć, dzięki czemu można mieć pod ręką wygodną baterię zapasową
- Bateria 21700 ma własny dwukierunkowy port USB-C, dzięki czemu można ją łatwo ładować poza lampą, a także używać jako powerbank 1A

AKUMULATOR 1 x bateria litowo-jonowa 3.7 V 21700 5000mAh
WAGA 320g
WYMIARY złożony L 122.5 x W 50 x H 65mm
rozszerzony L 219 x W 50.5 x H 64.5 mm

Uwaga: czas pracy będzie się różnił w przypadku jednoczesnego używania głośnika i światła

LUMENÓW 950LM | CZAS DZIAŁANIA 3.5-50H | WIĄZKA 48M | STOPIEŃ IP IPX5



SP-950 | COMPACT BLUETOOTH SPEAKER WORK LIGHT

- Powerful 950 lumen white COB LED, 6500k
- With 620nm red static & red flashing modes
- High quality built-in 5W powerful Bluetooth speaker
- With 150 lumen 6500k white SMD LED top torch
- Glow-in-the-dark strip around COB LED
- Super tough copolymer and aluminum construction
- 180° rotating handle/stand with carabiner snap hook
- Strong magnets within the stand
- Powerful 'LG' 3.7V 5000mAh 21700 Li-ion battery
- 4 x Battery level & charging indicators
- Fast 5V-2.4A USB-C charging - 4 hour charge time
- High quality USB-C cable included
- Battery can easily be removed so a convenient spare can be kept at hand
- 21700 battery has its own bi-directional USB-C port so is easily charged out of the lamp and also used as a 1A powerbank

BATTERY 1 x 3.7V 21700 5000mAh Li-ion Battery

WEIGHT 11.2oz

DIMENSIONS folded L 4.8 x W 1.9 x H 2.5in
extended L 8.6 x W 1.9 x H 2.5in

Please Note: Runtime will vary when using the speaker at the same time as the light

LUMEN 950LM | **RUNTIME** 3.5-50H | **BEAM** 157ft | **IP RATING** IPX5