

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Telefast - relais statique embrochable - 12,5mm - sortie - 24Vcc - 2A

ABS7SC3BA

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

Gamme de produit	Advantys Telefast ABE7
Type de produit ou équipement	Relais statique embrochable
Type de relais	Relais de sortie
Quantité minimum de commande	Lot de 4

## Complémentaires

Temps de réponse	<= 0,1 ms de l'état 1 à 0 <= 0,2 ms de l'état 0 à 1
Dimension du pas en largeur	12 mm
Compatibilité produit	ABE7P16T318 ABE7P16T330 ABE7R16T330 ABE7P16T334 ABE7P16T318E ABE7P16T330E ABE7R16T332
Tension d'entrée logique	24 V CC
Tension de sortie logique	24 V CC autoprotégé sortie(s)
Courant de sortie logique	2000 mA
Etat actuel 0 garanti	0,4 mA CC
Etat actuel 1 garanti	2,9 mA CC
Tension état 0 garanti	3,8 V CC
Tension état 1 garanti	18,6 V CC
Poids Net	0,016 kg

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	5,2 cm
Longueur de l'emballage 1	6,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	13 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	5 cm

Largeur de l'emballage 2	5,2 cm
Longueur de l'emballage 2	6,5 cm
Poids de l'emballage 2	52 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	128
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	2,063 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

## **Use Better**

### **Matières et Substances**

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
sans PVC	Oui

## **Use Again**


### **Réemballer et réusiner**

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
WEEE Label	<p>Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.</p> 

Schémas de raccordement

**Schéma de câblage interne**

---



# Fiche technique du produit

**ABS7SC3BA**

Image of product / Alternate images

## Alternative

---

