

めがねレンチセット [10本組]



OFFSET WRENCH SET (10pcs.)

No. TM510	kg 2.3	📦 1	小売参考価格 ¥20,900
めがねレンチ	M5-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 1921, 2224, 2427		

樹脂成形トレイ (W444 x D184 x H48) 付。
樹脂成形トレイはメタルケースEKB-2 (P.272) に入る大きさに設定されています。

汎用ツール編

めがねレンチセット [6本組]



OFFSET WRENCH SET (6pcs.)

No. TM506B	kg 1.7	📦 1	小売参考価格 ¥19,500
めがねレンチ	M5-3/8X7/16, 1/2X9/16, 5/8X11/16, 3/4X25/32, 13/16X7/8, 15/16X1		


樹脂成形トレイ (W444 x D184 x H48) 付。
樹脂成形トレイはメタルケースEKB-2 (P.272) に入る大きさに設定されています。

45° x 6° ロングめがねレンチ



45° x 6° LONG OFFSET WRENCH

No.	S ₁ x S ₂	D ₁	D ₂	T ₁	T ₂	L	g	📦	小売参考価格
M5-05507	5.5 x 7	10	12	4.5	5	151	20	5	¥ 1,430
M5-0607	6 x 7	10.5	12	4.5	5	151	20	5	¥ 1,430
M5-0608	6 x 8	10.5	13	4.5	5.5	157	27	5	¥ 1,450
M5-0708	7 x 8	12	13	5	5.5	167	30	5	¥ 1,450
M5-0809	8 x 9	13	14.5	5.5	6	174	40	5	¥ 1,450
M5-0810	8 x 10	13	16	5.5	6.5	179	45	5	¥ 1,450
M5-1011	10 x 11	16	17.5	6.5	7	197	60	5	¥ 1,550
M5-1012	10 x 12	16	18.5	6.5	7.5	207	70	5	¥ 1,550
M5-1013	10 x 13	16	19.5	6.5	8.5	208	70	5	¥ 1,550
M5-1014	10 x 14	16	21	6.5	9.5	218	82	5	¥ 1,660
M5-1113	11 x 13	17.5	19.5	7	8.5	218	80	5	¥ 1,580
M5-1214	12 x 14	18.5	21	7.5	9.5	226	100	5	¥ 1,600
M5-1315	13 x 15	19.5	23	8.5	10	236	115	5	¥ 1,750
M5-1317	13 x 17	19.5	25.5	8.5	10.5	252	135	5	¥ 1,870
M5-1417	14 x 17	21	25.5	9.5	10.5	253	140	5	¥ 1,850
M5-1618	16 x 18	24	27	10.5	11.5	265	180	5	¥ 2,060
M5-1719	17 x 19	25.5	28	10.5	12	287	220	5	¥ 2,170
M5-1721	17 x 21	25.5	31	10.5	13	308	250	5	¥ 2,600
M5-1921	19 x 21	28	31	12	13	309	270	5	¥ 2,610
M5-1922	19 x 22	28	32.5	12	13.5	320	280	5	¥ 2,610
M5-2022	20 x 22	30	32.5	12	13.5	321	300	5	¥ 2,790
M5-2123	21 x 23	31	34	13	14.5	322	335	5	¥ 2,890
M5-2126	21 x 26	31	38	13	16	354	405	5	¥ 2,950
M5-2224	22 x 24	32.5	35.5	13.5	15	334	380	5	¥ 3,000
M5-2326	23 x 26	34	38	14.5	16	356	410	5	¥ 3,490
M5-2427	24 x 27	35.5	39	15	16.5	367	440	5	¥ 3,660
M5-2528	25 x 28	36.5	41	15.5	17	379	525	5	¥ 4,020
M5-2632	26 x 32	38	47	16	18	412	630	5	¥ 7,140
M5-2730	27 x 30	39.5	44	16.5	18	412	640	5	¥ 7,150
M5-2732	27 x 32	39.5	47	16.5	18	413	675	5	¥ 7,150
M5-2932	29 x 32	44	47	18	18	460	795	5	¥ 7,960
M5-3032	30 x 32	44	47	18	18	460	795	5	¥ 7,960
M5-3236	32 x 36	47	52.5	18	21	490	950	5	¥ 10,300
M5-3538	35 x 38	52.5	55	21	22	519	1,150	5	¥ 11,400
M5-3638	36 x 38	52.5	55	21	22	519	1,150	5	¥ 11,400
M5-4146	41 x 46	59.5	66.5	24.5	26	593	1,760	2	¥ 15,200



立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45° x 6°を採用。オフセット高ささと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れる形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。

めがねレンチ類

品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は P.4~5 をご参照下さい。

(マークの例: 9.5, 1/2, POWERFIT, 36, 38, 40, リバア, 六角, 2025)

めっきされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。

このマークのついている製品は在庫確認の上ご注文下さい。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。