



Facile da trasportare e riporre, la bilancia CB offre prestazioni e portabilità compatta. Funzionamento a batteria significa che può essere utilizzato ovunque, mentre lo spegnimento automatico consente di risparmiare energia. Tastiera sigillata e monoblocco sono semplici da pulire. Il piatto in acciaio inossidabile 304 può essere pulito rapidamente e può pesare sia singoli granelli o grandi quantità di polveri. Un display retroilluminato mostra all'utente il peso e il livello di batteria rimanente. È disponibile un adattatore di alimentazione opzionale.

Funzioni utili per la pesatura di precisione portatile



Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- Il grande piatto in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
- La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
- Indicatore di livello e piedini regolabili per assicurare una installazione appropriata per risultati di pesatura ottimali
- Uno spegnimento automatico per risparmio energia
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Il semplice funzionamento dei tasti consente una facile configurazione e funzionamento
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Indicatore di batteria in esaurimento avvisa gli utenti quando le batterie hanno bisogno di essere sostituite

Applicazioni

- Pesatura

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	CB 501	CB 1001	CB 3000
Capacita'	500g	1000g	3000g
Precisione	0.1g	0.1g	1g
Ripetibilita' (S.D.)	0.1g	0.1g	1g
Linearita' (+/-)	0.3g	0.3g	3g
Dimensione piatto	5.1" ø / 130mm ø		
Unita' di misura	g, lb, oz		
Tempo di stabilizzazione (sec)	2		
Calibratura	Calibratura esterna		
Visualizzazione	LCD con caratteri 0.5" / 12mm alti		
Alimentazione	2 x batterie AA / Optional 6VDC 200mA adapter		
Temperatura di esercizio	0° a 40°C		
Custodia	ABS plastica		
Dimensioni totali	6.3"x8.1"x1.8" / 160x205x45mm (lpxh)		
Peso netto	0.9lb / 0.4kg		

Accessori

Numero dell'unita'	Descrizione
700400120.....	Adattatore 6VDC 200Ma
700230015.....	Coperchio protettivo per CB
700660290.....	Certificato di calibratura
700100060.....	M1 Peso di calibratura da 500g
700100029.....	M1 Peso di calibratura da 1kg

Consegnato da