



ASIsafe Basis Sicherheitsmonitor 2 F-RO 2 Freigabekreise IP20, mit Schraubanschluss abnehmbare Klemmen sicherer Ausgang Relais Reaktionszeit maximal 40 ms Monitor Typ 2, Version 3 einsetzbar bis Kategorie 4 (EN954-1) bis PL E (EN ISO 13849-1) bis SIL 3 (IEC 61508)

Allgemeine technische Daten		
Ausführung des Produkts		Sicherheitsmonitor
Protokoll wird unterstützt AS-Interface-Protokoll		Ja
Typ		2 Freigabekreise
Anzahl der Freigabekreise		2
Ansprechzeit max.	ms	40
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge		Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie • AC-12, 50/60 Hz 250 V • AC-15, 50/60 Hz — 115 V — 230 V • DC-12 (DC-1) 24 V • DC-13 (DC-11) — 24 V — 115 V — 230 V	A	3 3 3 3 1 0,1 0,05
Referenzkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		A
Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		F
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur • während Betrieb • während Lagerung	°C	-20 ... +60 -30 ... +70
Schutzart IP		IP20
Mechanische Daten		
Breite	mm	45
Höhe	mm	108
Tiefe	mm	120
Befestigungsart		Schrauben / Hutschiene
Approbationen/ Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung		EMV



Funktionale Sicherheit	Maritime Anwendung	Sonstige	Umwelt
------------------------	--------------------	----------	--------



[Bestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RK1105-1BE04-0CA0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1105-1BE04-0CA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1105-1BE04-0CA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1105-1BE04-0CA0&lang=de



letzte Änderung:

01.04.2025