

HC-CIF-B10-BFFD-FH-AL - Tragschienen-Montagerahmen



1404219

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404219>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



HEAVYCON-Tragschienen-Montagerahmen, Unterteil für Querbügel, für Tüllengehäuse mit Querbügel oder HC-CIF-..HFFD.., für Kontakteinsätze der Bauform B10, für Tragschienen NS35/7,5

Ihre Vorteile

- Stabile Metallausführung
- Offenes Unterteil, Einsatz von vormontierten Kabelbäumen ist möglich
- Sicherer voreilender PE auch bei leicht schiefem Stecken

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1404219
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AHB
GTIN	4046356681919
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	156,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	156,3 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

HC-CIF-B10-BFFD-FH-AL - Tragschienen-Montagerahmen




1404219
<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404219>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschienen-Montagerahmen
Gehäuseart	Tragschienen-Montagerahmen
Serie	HC-CIF-AL
Bauform	B10
Schutzdeckel	nein
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	56 mm
Höhe	85 mm
Länge	93,5 mm

Materialangaben

Material	Aluminiumdruckguss, unbeschichtet
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, unbeschichtet

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten	
Verriegelungstyp	Mutter
	Pin

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Montage

Montageart	Tragschiene: 35 mm
------------	--------------------


HC-CIF-B10-BFFD-FH-AL - Tragschienen-Montagerahmen

1404219

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404219>


Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild Draufsicht

Maßzeichnung



Maßzeichnung

HC-CIF-B10-BFFD-FH-AL - Tragschienen-Montagerahmen



1404219

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404219>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-B10-BFFD-FH-AL - Tragschienen-Montagerahmen



1404219

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404219>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de