

# Steckbrücke - FBS 5-6 - 3030349

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(http://phoenixcontact.de/download)




Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Breite: 29,3 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot



COMPLIANT

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
Mindestbestellmenge	50 STK
GTIN	 4 017918 188801
GTIN	4017918188801
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,744 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,787 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

## Technische Daten

### Technische Daten

Farbe	rot
Material	Kupfer
Polzahl	5
Rastermaß	6,2 mm
Höhe	23 mm
Breite	29,3 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Belastungsstrom maximal	32 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.)

### Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

# Steckbrücke - FBS 5-6 - 3030349

## Technische Daten

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

### ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC / EAC

---


Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

## Steckbrücke - FBS 5-6 - 3030349

### Approbationen

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

### Zubehör

#### Zubehör

#### Schneidwerkzeug

Frontschneider - CUTFOX-FBS - 1212124



Schneidwerkzeug, zum Abtrennen einzelner Brückenstege von Steckbrücken FBS ... und Einlegebrücken EB ...

---

#### Schutzkappe

Schutzkappe - FBSC - 3012325



Abdeckkappe, stellt Berührsicherheit bei abgelängten Brücken FBS ...-5 und FBS ...-6 sicher, Farbe: rot