

# US-EMP (8,8X15) - 卡接标识



0830293

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830293>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

卡接标识，卡，白色，未标记，适用的打印机：BLUemark ID COLOR，BLUemark ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，THERMOMARK PRIME 2.0，安装方式：锁扣，标签数：88，文本框高度：15 mm，文本框宽度：8.8 mm



## 商业数据

订货号	0830293
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2419
产品关键代码	BG2419
目录页面	页码318 (C-3-2019)
GTIN	4046356715522
单件重量（含包装）	15.28 g
单件重量（不含包装）	14.73 g
原产地	DE

# US-EMP (8,8X15) - 卡接标识



0830293

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830293>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	设备标识
<b>标识</b>	
标签数	88
每排单独标记数	11
标识技术	标签纸和卡片的热转印

### 安装

安装类型	锁扣
<b>材料规格</b>	

RoHS 标准	是
膜片强度	500 µm
颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PVC
	PVC
阻燃等级，符合UL 94	V0
材质	不含硅酮

### 环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	
结果	已通过测试
<b>防紫外线</b>	
规格	ISO 4892-2:2013-03 ( 遵照 )
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

铭牌耐擦性	
规格	IEC 61010-1:2010-06
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 ( 部分 )
异丙醇 [CAS编号67-63-0]	已通过测试
n-己烷 [CAS编号110-54-3]	已通过测试
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]	已通过测试

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试	
规格	DIN 50018:2013-05 ( 遵照 )
结果	已通过测试
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2

# US-EMP (8,8X15) - 卡接标识



0830293

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830293>

## 盐雾测试

规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
结果	已通过测试

## 环境条件

环境温度 (运行)	-30 °C ... 80 °C
建议的储存条件	10 ... 25 °C / 35 ... 65 %相对湿度。建议保存在阴凉、干燥处。
建议环境温度 (存储/运输)	10 °C ... 25 °C
建议湿度 (存储/运输)	35 % ... 65 %
储存寿命	12个月 (见包装日期)

## 尺寸

宽度	8.8 mm
高度	0.5 mm
深度	0.5 mm
长度	15 mm
材料强度	0.50 mm

## 文本框

文本框宽度	8.8 mm
文本框高度	15 mm

## 标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

# US-EMP (8,8X15) - 卡接标识



0830293

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830293>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

### ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

# US-EMP (8,8X15) - 卡接标识

0830293

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830293>



## 产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)