

Hoja de características del producto

Características

ZCKE05

limit switch head ZCKE - without lever left and right actuation



Principal

Gama de producto	OsiSense XC
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Cabeza int. fim curso
Nombre corto del dispositivo	ZCKE
Tipo de cabeza	Cabeza rotatoria
Compatibilidad del producto	XCKJ
Maneta asociada	ZCKY11 ZCKY13 ZCKY14 ZCKY41 ZCKY43 ZCKY51 ZCKY52 ZCKY53 ZCKY59 ZCKY81 ZCKY91
Cuerpo asociado	ZCKJ1 ZCKJ11 ZCKJ11H29 ZCKJ11H7 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJ2 ZCKJ21 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ2H29 ZCKJ2H7 ZCKJ4 ZCKJ404 ZCKJ404H29 ZCKJ404H7 ZCKJ41 ZCKJ4104 ZCKJ4104H29 ZCKJ4104H7

ZCKJ41H29
 ZCKJ41H7
 ZCKJ4H29
 ZCKJ4H7
 ZCKJ5
 ZCKJ5H29
 ZCKJ5H7
 ZCKJ6
 ZCKJ6H29
 ZCKJ6H7
 ZCKJ7
 ZCKJ7H29
 ZCKJ7H7
 ZCKJ8
 ZCKJ8H29
 ZCKJ8H7
 ZCKJ9
 ZCKJ9H29
 ZCKJ9H7
 ZCKJD31
 ZCKJD31H29
 ZCKJD31H7
 ZCKJD35
 ZCKJD35H29
 ZCKJD35H7
 ZCKJD37
 ZCKJD37H29
 ZCKJD37H7
 ZCKJD39
 ZCKJD39H29
 ZCKJD39H7

Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operador	Sin maneta de funcionamiento retorno por resorte
Tipo de aproximación	Enfoque lateral 1 ó 2 direcciones programables

Complementario

Accionamiento de interruptor	A partir de la izquierda y/o derecha CW y/o CCW
Apertura positiva	Con
Material de la cabeza	Metal

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Normas

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0851 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística

País de Origen	Indonesia
----------------	-----------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------
