



Sign



Storage




Chain

VISO

Date : 22/11/24

FICHE TECHNIQUE

BAR4000 – Barrière extensible



Gamme : SIGN

Code douane : 7326909890

EAN : 3321369972058



REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
BAR4000	4000	400	1000	17

- **Fabriqué en acier**
- **Coloris : rouge et blanc**

Caractéristiques :

- Barrière extensible jusqu'à 4,0 m
- Possibilité d'attacher plusieurs barrières les unes aux autres grâce à un simple système de crochets
- Repliable au milieu pour pouvoir protéger une zone en angle (entre 30° et 180°) sur 2 m
- Un crochet permet de maintenir les croisillons en position bloquée lors du stockage / transport
- Possibilité d'ajouter 6 roues avec frein en option (réf WH506SB) pour une utilisation facilitée
- Possibilité de fixer un panneau d'affichage A4 (en option RSA4PN) au milieu de la barrière





Sign




Storage



Chain

TECHNICAL SHEET

BAR4000 – White/red expanding steel barrier



Range : SIGN
Customs : 7326909890
EAN : 3321369972058



REF	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
BAR4000	4000	400	1000	17

- **Made of :** steel
- **Color :** Red and white

Specifications :

- Barrier extendable up to 4.0 m
- Possibility of attaching several barriers to each other using a simple hook system
- Foldable in the middle to protect an angle area (between 30° and 180°) over 2 m
- A hook keeps the crosspieces in the locked position during storage/transport
- Possibility of adding 6 wheels with optional brake (ref WH506SB) for easier use
- Possibility of fixing an A4 display panel (optional RSA4PN) in the middle of the barrier





Sign



Storage



Chain


VISO

Date : 22/11/24



FICHE TECNICA

➤ BAR4000 – Barrera extensible acero blanca/roja



Gama : SIGN

Aduanas : 7326909890

EAN : 3321369972058



REF	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
BAR4000	4000	400	1000	17

- **Hecho en** acero
- **Colores** : blanca/roja

Características :

- Barrera extensible hasta 4,0 m
- Posibilidad de fijar varias barreras entre sí mediante un sencillo sistema de ganchos.
- Plegable por el centro para proteger una zona de esquina (entre 30° y 180°) de más de 2 m
- Un gancho mantiene los travesaños en una posición bloqueada durante el almacenamiento/transporte.
- Posibilidad de añadir 6 ruedas con freno opcional (ref WH506SB) para facilitar su uso
- Posibilidad de fijar un panel indicador A4 (RSA4PN opcional) en el centro de la barrera

