

AFDD-MCB-Combination 230V, 6kA, 2pole, C, 6A Compact (1MW)



Versie	
productmerknaam	SETRON
uitvoering van het product	Compacte apparatuur
Algemene technische gegevens	
aantal polen	2
aantal polen / opmerking	1P+N
bouwgrootte voor installatiemateriaal / volgens DIN 43880	1
aanrakingsbescherming tegen elektrische schok / volgens EN 50274	vinger- en handrugveilig
mechanische levensduur (schakelcycli) / typisch	10 000
schakelfunctie / kortstondig vertraagd	Geen
overspanningscategorie	III
Voedingsspanning	
type spanning	AC
stroom / bij AC / nominale waarde	6 A
voedingsspanning	
• bij AC / nominale waarde	230 V

voedingsspanningsfrequentie	
<ul style="list-style-type: none"> • nominale waarde 	50Hz
Beschermingsklasse	
beschermingsklasse IP	IP20, met aangesloten beveiligingsinrichting en geleiders
Losbandigheid	
vermogensverlies [W] / bij nominale waarde stroom / bij AC / bij warme bedrijfstoestand / per pool	0,6 W
Elektriciteit	
uitschakelstroom	
_____	50 ... 500
_____	1 ... 6
Product Details	
producteigenschap	
<ul style="list-style-type: none"> • halogeenvrij 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • siliconenvrij 	Ja
productuitbreiding / inbouwbaar / bijkomende technische voorzieningen	Ja
Aansluitingen	
<ul style="list-style-type: none"> • aansluitbare kabeldoorsnede 	
_____	0,75 ... 16 mm ²
— meeraderig	
_____	0,75 ... 16 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • aansluitbare kabeldoorsnede / fijnaderig / met adereindhuls 	
_____	0,75 ... 10 mm ²
aanhaalmoment / bij schroefaansluiting	
_____	2 ... 2,5 N·m
positie / van de netaansluitkabel	willekeurig
Mechanical Design	
hoogte	90 mm
breedte	18 mm
diepte	68,5 mm
inbouwdiepte	70 mm
aantal module-eenheden breedte	1
bevestigingswijze	DIN-rail (REG)
inbouwpositie	willekeurig
nettogewicht	150 g
Eisen aan de omgeving	
omgevingstemperatuur	
_____	-25 ... +45 °C

Certificaten

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=5SV6016-7KK06>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/5SV6016-7KK06>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV6016-7KK06

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>







