

1500 PLUS Cosido - Modelo 111

Traje de protección SMS antiestático, con filtro de partículas y ligera resistencia química

Denominado anteriormente: MICROGARD 1500 PLUS - Model 111

Traje de protección SMS antiestático, con filtro de partículas y ligera resistencia química.

- Protección especializada:** El AlphaTec® 1500 PLUS Stitched - Modelo 111 ofrece una ligera resistencia química*, protege contra el amianto y filtra el 99,9% de las partículas de más de 3 micras, así como el polvo de ladrillo y cemento, los aerosoles ligeros y las nieblas.
- Mayor transpirabilidad:** La permeabilidad al aire y al vapor de agua de este traje de protección contra el amianto también reduce la exposición de los usuarios al estrés térmico.
- Ajuste y características mejorados:** El confort del usuario aumenta gracias al ajuste óptimo de este traje de protección, mientras que la capucha de tres piezas ofrece una cobertura protectora adicional, las presillas para los dedos ofrecen una sujeción segura y las costuras rojas facilitan la identificación.
- Capacidad antiestática certificada:** El AlphaTec® 1500 PLUS Stitched - Modelo 111 ha sido probado conforme a las normas antiestáticas EN 1149-5

*este traje de protección ofrece protección CE
Categoría III Tipo 5/6



Industrias

- Maquinaria y Equipo
- Ciencias de la Vida
- Fabricación de Metal
- Construcción
- Químico

Aplicaciones

- Desembalaje de productos a granel
- Carga y descarga de equipo de procesado
- Inspección superficial de carrocerías, marcado y retoque
- Ensamble & inspección de componentes
- Pintura o limpieza de herramientas o robots
- Soporte & mantenimiento de líneas de soporte

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES

- **Tejido SMS filtrante de partículas:** filtra el 100% de las partículas de más de 3 micras*.
- **Permeabilidad al aire y al vapor de agua:** garantiza la protección contra el estrés térmico
- **Ajuste corporal optimizado:** mayor comodidad

*Según la prueba de penetración de partículas KAKEN

Diagrama de materiales





Diagrama de costuras



Performance Standards



EN ISO 13688:2013



TYPE 5



TYPE 6

Información sobre el producto

Información sobre el producto	
Tallas Disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Color	Blanco, Azul marino, Azul
País de Origen	Sri Lanka
Modelos disponibles	103, 113
Resumen de Empaque	Envasado individualmente
Material del Producto	Tejido SMS con tratamiento antiestático
Modelo	1500 PLUS Cosido - Modelo 111
Resumen de Estándares	CE CATEGORÍA III (Tipo 5, Tipo 6, EN 1073-2, EN 1149-5)
Tipo de Costura	Cosidas
Fecha de Caducidad	5 Years
Referencia Número	W15S111, B15S11, N15S111, O15S111

Componentes y accesorios del traje

Componentes y accesorios del traje

Características de diseño

Traje de protección con capucha de 3 piezas, cremallera bidireccional con solapa cubrecremalleras resellable y gomas para los pulgares. Elástico en capucha, puños, cintura y tobillos.

Para mayor información, visítenos en www.ansell.com, o llame al

Europa, Oriente Medio y África
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (O) 2 528 74 00

Asia Pacifico
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Norteamérica
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Latinoamérica y Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

