



Protection en manutention

TITAN 328



Dextérité EN ISO
21420: 5/5

CATÉGORIE 2



Souplesse et préhension pour les travaux de manutention courante

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Excellent confort du support textile (tricot sans couture)
- Excellente durée de vie : bonne résistance à l'abrasion



Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant



Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Collectivité: Voiries
- Collectivité: Entretien des Espaces Verts
- Collectivité: Collecte et Traitement des Déchets

APPLICATIONS

- Manutention de matériaux pour utilisation lors de travaux de voiries
- Entretien des jardins publics
- Collecte des déchets



Protection en manutention

TITAN 328

(LÉGENDES)

EN388		DANGERS MÉCANIQUES	
		NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)	
2	1	4	2 X
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protection contre les chocs (optionnel)
			Résistance à la coupure selon ISO 13997
			Résistance à la perforation
			Résistance au déchirement
			Résistance à la coupure
			Résistance à l'abrasion

EN407		DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)	
		NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)	
X	2	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
			Résistance aux grosses projections de métal en fusion
			Petites projections de métal fondu
			Résistance à la chaleur radiante
			Résistance à la chaleur convective
			Résistance à la chaleur de contact
			Propagation de flamme

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support Textile
Jauge	10
Finition extérieure	Grip renforcé
Matière	Latex naturel
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Jaune, Orange
Longueur (cm)	24-27
Tailles	8 9 10

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/boîte 96 paires/carton
-----------	---

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/18/2944
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE