

PROT-M12 FS VPE100 - 密封盖



1439751

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1439751>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

M12密封盖，用于传感器/执行器电缆、插座和现场I/O设备上未使用的M12连接位



优势

- 在运输以及在现场使用时，能可靠保护未使用的插槽
- 通过内部密封件，可提供防溅水和防尘保护
- 保护盖上具有纹理，触感良好
- 无需工具即可轻松组装

商业数据

订货号	1439751
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	AF3ZAX
产品关键代码	AF3ZAX
GTIN	4046356466813
单件重量（含包装）	1.51 g
单件重量（不含包装）	0.85 g
原产地	DE

PROT-M12 FS VPE100 - 密封盖

1439751

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1439751>



技术数据

产品属性

螺纹类型	M12
------	-----

材料规格

密封材料	NBR
夹具本体材料	PA 6

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP67
环境温度 (运行)	-40 °C ... 90 °C

PROT-M12 FS VPE100 - 密封盖




1439751

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1439751>

图纸

尺寸图



PROT-M12 FS VPE100 - 密封盖



1439751

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1439751>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	23111190
ECLASS-12.0	23111190
ECLASS-13.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

PROT-M12 FS VPE100 - 密封盖



1439751

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1439751>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn