

# FBP-3F 3U - 保护插头

1029276  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029276>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



保护插头，颜色: 灰色

## 商业数据

订货号	1029276
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE6113
产品关键代码	BE6114
目录页面	页码651 (C-1-2019)
GTIN	4055626531328
单件重量 (含包装)	115.5 g
单件重量 (不含包装)	115.5 g
原产地	PL

# FBP-3F 3U - 保护插头

1029276  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029276>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	绝缘插头
------	------

### 材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PC

### 环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 85 °C
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 55 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

# FBP-3F 3U - 保护插头




1029276


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029276>

## 认证


To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029276>



**CSA**  
认证ID: 13631



**cUL认证**  
认证ID: FILE E 60425



**UL认证**  
认证ID: FILE E 60425

# FBP-3F 3U - 保护插头

1029276

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029276>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440313
ECLASS-13.0	27250304

### ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

# FBP-3F 3U - 保护插头



1029276  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029276>

## 产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	1d9b3fce-fa38-48d0-8b8b-7ee1735b0310

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)