

CARACTERÍSTICAS

- Cromo-vanadio para una excelente resistencia
- Mango de carraca suave y cómodo
- La caja instalada reduce la pérdida de piezas
- Tamaños marcados directamente en los soportes
- Cierre resistente para un cierre seguro

Juego de vasos de 55 piezas RS PRO, llave cuadrada de 1/4 plg

RS Código RS: 817-9236



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Juego de puntas y vasos de 1/4 plg. De acero de cromo-vanadio profesional de RS PRO suministrado en una caja compacta y fácil de almacenar. Este juego tiene vasos de 8 x 1/4 plg. Que oscilan en tamaños de 5 mm a 12 mm y 40 puntas incluidas planas, hexagonales, Phillips, Pozidriv y Torx. El juego se puede utilizar para la mayoría de tareas, especialmente para la construcción o reparación de varios objetos, incluidas las reparaciones de automóviles. Los vasos se suelen adquirir como un juego como una sola herramienta de giro y se necesita un juego de vasos que pueda hacer el trabajo de muchas llaves diferentes. Los juegos de vasos ocupan también menos espacio que un juego de llaves y se utilizan en diversas áreas como garajes, hogares, ingeniería y Metal Work. Al elegir el juego de vasos que se va a comprar, tenga siempre una idea del tipo de carraca o llave que necesita, ya que el uso del tamaño incorrecto dañará la fijación, lo que hará que sea más difícil moverla.

Especificaciones

Tipo de ajuste	Juego de carraca de puntas y vasos
Tipo de unidad	Cuadrado
Número de piezas	55
Contenido del juego	8 vasos 1/4in: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm 1 mango de carraca 1/4in 1 barra de extensión de 1 mm/4in mm: 50, 100 mm y flexible de 150mm mm 1 junta universal 1/4in 1 barra en T deslizante 1/4in 1 acoplador 1/4in Puntas 1/4in: Planas: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm; hexagonales: 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm; Phillips: PH1 (x2), ph2 (x5), PH3 (x3); Pozidriv: PZ1 (x2), PZ2 (x5), PZ3 (x3); Torx: T10 (x2), T15 (x2), T20 (x2), T25, T27, T30, T40
Acabado	Cromo satinado
Material	Cromo-vanadio
Aplicaciones	Mantenimiento, Construcción, Bricolaje en casa, Mecánica/Garajes de coche

Especificaciones mecánicas

Tamaño de la unidad	1/4 pulg.
----------------------------	-----------

