




部品番号 : 5031491600
Product Description : CLIK-Mate Plug Housing,
1.50mm Pitch, Dual Row, Positive Lock, 16
Circuits, Natural
シリーズ番号 : 503149
ステータス : Active
Product Category : Connector Housings



ドキュメントとリソース

図面
製品図面 5031491600_sd.pdf

3Dモデルおよび設計ファイル
2D図面 DXF 5031491600.dxf
2D図面 DXF (PDF) 5031491600.pdf
3D モデル 5031491600_stp.zip

仕様書
実装仕様書 AS-503149-001-001.pdf
梱包仕様書 SPK-503149-001-001.pdf
製品仕様書 5031490001-PS-000.pdf
製品仕様書 5031490002-PS-000.pdf
製品仕様書 5031491004-PS-000.pdf
製品仕様書 PS-505406-001-001.pdf
製品仕様書 5031490000-PS-000.pdf
製品仕様書 5031491000-PS-000.pdf
製品仕様書 5031491001-PS-000.pdf
製品仕様書 5031491002-PS-000.pdf
製品仕様書 5031491003-PS-000.pdf

製品環境コンプライアンス

コンプライアンス

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)

EU RoHS	Compliant per EU 2015/863
---------	---------------------------

製品標準適合証明書

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

業界標準適合証明書

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

EU RoHS適合証明書（モレックス書式）

部品詳細

一般

ステータス	アクティブ
カテゴリー	Connector Housings
シリーズ	503149
説明	CLIK-Mate Plug Housing, 1.50mm Pitch, Dual Row, Positive Lock, 16 Circuits, Natural
アプリケーション	Signal, Wire-to-Board
プロダクトファミリー	CLIK-Mate Wire-to-Board Connectors
製品名	CLIK-Mate
UPC	800756961682

Agency

UL	E29179
----	--------

機械的性能 / 材質

回路（最大）	16
色 - 樹脂部	Natural
性別	Plug
グロウワイヤー対応	いいえ
嵌合キー	なし
嵌合ロック	はい

材質 - 樹脂部	PBT
正味重量	600.000/mg
列数	2
パッケージ形態	Bag
パネルマウント	いいえ
ピッチ - 嵌合部	1.50mm
ピッチ - 実装部	1.50mm
嵌合極性	はい
縦列スタック（エンド・ツー・エンド）	いいえ
使用温度範囲	-40° to +105°C

嵌合相手 / 使用相手

部品との嵌合

説明	部品番号
1.50mm Pitch CLIK-Mate Right-Angle Dual Row PCB Receptacles	<u>213228</u>
1.50mm Pitch CLIK-Mate Right-Angle Dual Row PCB Receptacles	<u>503148</u>
1.50mm Pitch CLIK-Mate Vertical Dual Row PCB Receptacles	<u>213227</u>
1.50mm Pitch CLIK-Mate Right-Angle Dual Row PCB Receptacles	<u>503154</u>

部品との併用

説明	部品番号
Pre-Crimped Lead CLIK-Mate 1.50mm Male-to-CLIK-Mate 1.50mm Male, Tin (Sn) Plating, 300.00mm Length, 24 AWG, Black	<u>/content/molex/molex-dot-com/jp/ja/products/product-page.html/797581011.html</u>
1.50mm Pitch CLIK-Mate Male Crimp Terminals	<u>502579</u>
1.50mm Pitch CLIK-Mate Male Crimp Terminals	<u>503429</u>
CLIK-Mate 1.50mm Pitch Male Crimp Terminals	<u>213028</u>
CLIK-Mate 1.50mm Pitch Male Crimp Terminals	<u>213029</u>
Pre-Crimped Lead Clik-Mate Male-to-Clik-Mate Male	<u>215710</u>

Pre-Crimped Lead Clik-Mate Male-to-Pigtail	215711
--	--------

This document was generated on Nov 21, 2023