

MV70 - veste de pluie doublée modaflame arc électrique

Collection: Modaflame™ Rain+ HV

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu extérieur: Modaflame Rain+ HV : 98% Polyester, 2%

Fibre de carbone, revêtement PU, collé à 60%

Modacrylique, 40% Coton

Emballage extérieur: 8



information produit

La veste de pluie doublée modaflame Multi Normes Arc électrique est construite à partir de tissus et de garnitures de haute qualité. Conçue pour offrir la protection nominale la plus élevée combinant des propriétés hautes performances, ignifugées, résistantes aux produits chimiques, antistatiques, imperméables et ARC électrique. Utilisant un design ergonomique moderne, cette veste offre un ajustement parfait.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)

EN ISO 11611 Classe 2 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM², ATPV 39 CAL/CM²)

EN 13034 Type 6

EN ISO 20471 Classe 3

RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

EN 343 Classe 3:1 X

Caractéristiques

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Antistatique
- 9 poches pour plus de rangement
- Capuche amovible
- Zip double curseur pour plus de fonctionnalité

MV70 - veste de pluie doublée modaflame arc électrique
Code Douanier: 6210200010
Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
 Bracetown Business Park
 D15 YN2P, Ireland
 N° de certificat: 2777/15211-04/E00-00

Entretien et Lavage

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
MV70ONRS	Orange/Marine	65.0	45.0	47.0	0.6160	0.1375	5036108330461	25036108819267
MV70ONRM	Orange/Marine	65.0	45.0	47.0	0.8030	0.1375	5036108330454	25036108819250
MV70ONRL	Orange/Marine	65.0	45.0	47.0	0.7680	0.1375	5036108330447	25036108819243
MV70ONRXL	Orange/Marine	65.0	45.0	47.0	0.5830	0.1375	5036108330478	25036108819274
MV70ONRXXL	Orange/Marine	65.0	45.0	47.0	0.5620	0.1375	5036108330485	25036108819281
MV70ONRXXXL	Orange/Marine	65.0	45.0	47.0	0.6530	0.1375	5036108351862	25036108840483
MV70ONR4XL	Orange/Marine	65.0	45.0	47.0	0.7170	0.1375	5036108351855	25036108840476