Fiche technique du produit

Spécifications

Reconditionné - Acti9 Vdis répartiteur vertical 160A 250/440V 66pts de connexion

A9XPK715W

Cette option circulaire permet d'éviter 25.923 kg de CO_2 par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 VDIS
Type de produit ou équipement	Bloc de distribution verticale
Compatibilité de gamme	Pragma Prisma G Prisma Pack 250 Prisma Pack 160 PrismaSeT S

Complémentaires

Equipement fournis	Câble 4 380 mm
Rigidité du câble	Flexible
Description des lignes	3P + N
[In] courant nominal	160 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250/440 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Nombre de borniers	1 avec 66 sortants
Mode de raccordement	Alimentation: borne du type à cage10…35 mm² Distribution: bornes à ressort push-in1,5…10 mm² (rigide) Distribution: bornes à ressort push-in4…16 mm² (multibrins) Distribution: bornes à ressort push-in1,5…16 mm² (flexible) Distribution: bornes à ressort push-in1,5…16 mm² (flexible avec embout)
Départs du bornier répartiteur	14 modules pour par phase 24 trous pour neutre
Degré de pollution	3
Hauteur	680 mm
Profondeur	71,5 mm
Largeur	40,5 mm
Poids du produit	2,04 kg

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré de protection IP	IPxx B

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	9,500 cm
Longueur de l'emballage 1	73,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,956 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	54
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	171,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	**26 kg CO2 eq.**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features