

スターターキット - AXC F 2152 STARTERKIT - 1046568

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



PLCnext Control AXC F 2152、電圧スイッチ、デジタル入出力モジュール、アナログ入出力モジュール、ポテンシオメータ、スイッチモジュール、PROFICLOUDライセンス、電源ユニット、パッチケーブル、国別のアダプタプラグ、ドキュメンテーションを含むAXC F 2152スターターキット

製品説明

まず小規模アプリケーションでPLCnextテクノロジーの動作原理、操作、性能の高さを試してみたいとお考えですか。フェニックス・コンタクトはこのためのスターターキットを提供し、テストアプリケーション向けにあらかじめ設置された部品で揃えています。スターターキットをご注文いただく方には、フェニックス・コンタクトのPROFICLOUDへの1年間の無料専用アクセスを提供しています。これが、新しいオープン制御プラットフォームに加えて、プロフェッショナルクラウドソリューションのすべてのメリットを見出す機会となります。

特長

- ✓ PLC特有のリアルタイム性能とデータの完全性、高級言語およびモデルベースのコーディングにも対応
- ✓ オープンソース、ソフトウェア、アプリ、将来性のあるテクノロジーをすばやく簡単に組み込むことにより、適用の可能性は無限
- ✓ クラウド接続と、現在と将来の通信規格の組み合わせによるインテリジェントネットワーキング
- ✓ 迅速なアプリケーション開発：複数の開発者が独立して別のプログラミング言語で作業します
- ✓ お好みのプログラミングツールによる便利なエンジニアリング



基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 055626 641782
GTIN	4055626641782
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	2,087.000 g
関税	85371091
生産国	ドイツ

技術データ

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己宣言」をご参照ください。

スターターキット - AXC F 2152 STARTERKIT - 1046568

セット品

コントローラ - AXC F 2152 - 2404267



PLCnext ControlによるAxioline F I/Oの直接制御。イーサネットインターフェース x 2付き コネクタおよびバスベースモジュールが付属しています。

I/Oモジュール - AXL F DI8/1 DO8/1 1H - 2701916



Axioline F、デジタルI/Oモジュール、デジタル入力: 8、24 V DC、接続方式: 1線式、デジタル出力: 8、24 V DC、500 mA、接続方式: 1線式、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む

I/Oモジュール - AXL F AI2 AO2 1H - 2702072



Axioline F、アナログI/Oモジュール、アナログ入力: 2、0 V ... 5 V、-5 V ... 5 V、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、-20 mA ... 20 mA、接続方式: 2線式、アナログ出力: 2、0 V ... 5 V、-5 V ... 5 V、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、-20 mA ... 20 mA、接続方式: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む

ライセンス - CLOUD CREDIT-1 - 2402989



PROFICLOUDでデバイスを使用するためのランタイムライセンス、8760台分

パッチケーブル - FL CAT5 PATCH 2,0 - 2832289



パッチケーブル、カテゴリ5、アッセンブリ済み、2 m

スターターキット - AXC F 2152 STARTERKIT - 1046568

セット品

貫通モジュール - UM 45-IB-DI/SIM8 - 2962997



VARIOFACEスイッチモジュール、COMBICONコネクタ付き、シミュレーション用、DINレールNS 35に取付け

分類

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27242207
eCl@ss 6.0	27242200
eCl@ss 7.0	27242219
eCl@ss 8.0	27242219
eCl@ss 9.0	27242219

ETIM

ETIM 2.0	EC000236
ETIM 3.0	EC000236
ETIM 4.0	EC002581
ETIM 5.0	EC002581
ETIM 6.0	EC002581