





Options de couleur




Vert



Gris



Bleu




Rouge

## Flexi-Deck

### Dalles de sol en PVC souples pour zones fortement humides

- Dalles en PVC souples pour usages industriels.
- Les trous permettent d'évacuer les liquides et pollutions.
- Les reliefs spécialement conçus sur la sous-couche garantissent d'excellentes propriétés de drainage.
- Surface supérieure antidérapant assure la sécurité dans des conditions d'humidité élevée.
- Facile à enrouler, à transporter dans un autre endroit et à nettoyer.
- Résistant à la majorité des huiles et substances chimiques.



## Spécifications techniques

<b>Matériel:</b>	100% PVC
<b>Hauteur du Produit:</b>	13mm
<b>Température Opérationnelle:</b>	-20 ° C à + 95 ° C
<b>Résistance aux Produits Chimiques:</b>	Le PVC est résistant à de nombreux produits chimiques différents, les alcalis et produits chimiques industriels généraux. Le PVC résiste à l'alcool, aux hydrocarbures aliphatiques, huiles, acides faibles, acides minéraux forts et alcalins. Le PVC résiste à l'huile et la graisse, s'il est correctement nettoyé. Le PVC ne résiste pas à des solvants organiques, des cétones, des esters et des hydrocarbures aromatiques. Veuillez nous contacter pour plus de détails plus spécifiques.
<b>Applications Typiques:</b>	adapté pour les planchers dans les salles de travail et zones de travail où il y a un risque accru de glissement
<b>Méthode d'Installation:</b>	Les composants individuels s'emboîtent ensemble pour recouvrir la longueur désirée
<b>Accessoires:</b>	Bords et coins
<b>Performance du Produit:</b>	DIN 51130: 1992
<b>Inflammabilité:</b>	Matériel passe le test UL de 94 VO
<b>Pays d'Origine:</b>	Chine

Dimensions	Vert	Gris	Poids
30 cm x 30 cm (jeu de 9 pièces)	FD040001	FD060001	3,80 kg
Bord femelle (jeu de 3 pièces)	FD040002F3	FD060002F3	0,23 kg
Bord mâle (jeu de 3 pièces)	FD040002M3	FD060002M3	0,23 kg
Angle (jeu de 4 pièces)	FD040004	FD060004	0,06 kg
Dimensions	Noir	Bleu	Rouge
30 cm x 30 cm (jeu de 9 pièces)	FD010001	FD020001	FD030001
Bord femelle (jeu de 3 pièces)	FD010002F3	FD020002F3	FD030002F3
Bord mâle (jeu de 3 pièces)	FD010002M3	FD020002M3	FD030002M3
Angle (jeu de 4 pièces)	FD010004	FD020004	FD030004
			0,06 kg