

MERKMALE

- Verstärkte Türen, die Verzerrungen verhindern
- Sie verfügen außerdem über einen verriegelbaren verchromten L-Griff mit 2 Schlüsseln
- Das integrierte, nicht entfernbare Verschütten
- Sie wurden mit einer vollständig geschweißten Konstruktion entwickelt

RS PRO RS PRO-Schränke aus grauem Stahl mit 2 Türen, 915 mm x 915 mm x 457 mm

RS Best.-Nr. 424-5516



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Wir stellen vor: Die RS PRO-Serie von COSHH-Aufbewahrungsschränken für gefährliche Substanzen. Diese hochwertigen, auslaufsicheren Schränke sind ideal für die sichere Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten, Farben, Pestiziden und vielen anderen gefährlichen Substanzen. Der Schrank verfügt über ein geschweißtes Gehäuse, das ein Austreten von im Schrank gelagerten Substanzen verhindert und sicherstellt, dass gefährliche Substanzen nicht dem Bereich ausgesetzt werden, in dem sie aufbewahrt werden. Diese Schränke sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass die COSHH-Vorschriften sowie verschiedene andere Vorschriften für die Lagerung gefährlicher und entzündlicher Substanzen eingehalten werden.

Welche anderen Schränke sind in dieser RS PRO-Serie?

- [424-5500](#) 457 x 457 x 305 mm 1 Ablage
- [424-5493](#) 915 x 457 x 457 mm 1 Ablage
- [424-5516](#) 915 x 915 x 457 mm 1 Ablage
- [424-5522](#) 1219 x 915 x 457 mm 2 Einlegeböden
- [424-5538](#) 1829 x 915 x 457 mm 3 Einlegeböden

Allgemeine

Anzahl der Türen	2
Anzahl der Regale	1
Verriegelbar	Ja
Werkstoff	Stahl
Farbe	Grau
Oberfläche	Epoxidharz-Polyesterpulverbeschichtung
Anwendungen	Schulen, Krankenhäuser, wissenschaftliche Labore, Fabriken und Büros, Reinigungsschränke

Mechanische

Außengröße	915 mm x 915 mm x 457 mm
Höhe	915mm
Breite	915mm
Tiefe	457mm

Verriegelungsmechanismus

Zwei Stahl-Verriegelungsstangen Top und Bottom-Ausführung, Lieferung mit zwei Schlüsseln

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung

HSG51 - Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Containern, DSEAR-geprüfter Verhaltenskodex L136, Ziffern 94-96 sowie Anlagen A und B und Absatz 104

