

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Arbeitsstromauslöser MX 48V 50/60Hz für ComPact NSX

LV429385

EAN Code : 3606480019074

Hauptmerkmale

Baureihe	ComPacT
Produktbereich	ComPact NSX100 - 250 ComPacT NSX100 - 250 DC PV neue Generation ComPact NSX400 - 630 ComPacT NSX400 - 630 neue Generation ComPact NSX100 - 250 DC ComPacT NSX100 - 250 DC neue Generation ComPact NSX100 - 250 DC PV ComPacT NSX100 - 250 DC PV neue Generation ComPact NSX400 - 630 DC ComPacT NSX400 - 630 DC neue Generation ComPact NSX400 - 630 DC PV ComPacT NSX400 - 630 DC PV neue Generation
Kurzbezeichnung des Geräts	MX
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Typ des Spannungsauslösers	Öffnerspule Arbeitsstromauslöser
[Uc] Steuerkreisspannung	48 V AC 50/60 Hz
Kompatible Produktfamilie	ComPacT neue Generation (ComPacT NSX neue Generation) ComPacT neue Generation (ComPacT NSX DC neue Generation) ComPact (ComPact NSX) ComPact (ComPact NSX DC) EasyPact (EasyPact CVS) PowerPact (PowerPact Multistandard)

Zusatzmerkmale

Betriebsschwelle	0,7 - 1,1 x Un Öffnung
[TA] Antwortzeit	50 ms
Typ des Steuersignals	Impuls Gewartet
Impulsdauer	>= 20 ms
Einschaltstromversorgung	10 VA
Hilfsanschlussklemme	Feder0,5...1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16)
Drahtabisolierungslänge	7 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1

VPE 1 Höhe	4,400 cm
VPE 1 Breite	4,600 cm
VPE 1 Länge	6,200 cm
VPE 1 Gewicht	114,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,100 cm
VPE 2 Breite	10,600 cm
VPE 2 Länge	23,700 cm
VPE 2 Gewicht	1,184 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	7,477 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)