

# HC-STA-B48-SHWSC-2SSM32-EMC-AL - 壳体



1424873

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424873>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

面板式安装底座外壳 B48，带单锁扣，标识材料：压铸铝，耐盐水，保护盖板材料：PA，电缆出线：2，水平，2x M32，高度：99 mm，电缆密封：无，保护盖：是，标准



## 优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

## 商业数据

订货号	1424873
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APB
产品关键代码	AF7APB
目录页面	页码645 (C-2-2019)
GTIN	4055626382760
单件重量（含包装）	1,391 g
单件重量（不含包装）	1,015 g
原产地	CN

1424873


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424873>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	面板式安装底座外壳
应用	标准
类型	B48
出线口编号	2
螺钉连接类型	2x M32
型号	高型设计
保护盖	是
电缆出口	水平
Pg螺钉连接	无

### 尺寸

尺寸图	
	
宽度	120 mm
高度	99 mm
长度	132 mm
孔径	6.5 mm

### 材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0 (互锁) V0 (保护盖)
密封材料	NBR，导电
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层
保护盖板材料	PA
锁扣材料	PA

### 机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	2x M32
锁紧类型	锁扣

### 连接数据

紧固扭矩	3 Nm ... 5 Nm (用于表面安装壳体上的M6安装螺钉)
------	----------------------------------

### 安装

1424873

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424873>

## 组装说明

一个开口使用塑料空位插头密封，可用螺丝刀将其打开。

## 环境和真实条件

### 环境条件


保护等级	IP66 (带已锁定的保护盖) IP67 (插入时)
壳体等级 (NEMA)	4 (UL 50e) 4X (UL 50e) 12 (UL 50e)
冲击强度	IK08
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

1424873

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424873>

图纸

尺寸图



尺寸图

# HC-STA-B48-SHWSC-2SSM32-EMC-AL - 壳体



1424873

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424873>

## 认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424873>

**DNV**

认证ID: TAE000037S



**cUL认证**

认证ID: E255026



**UL认证**

认证ID: E255026

1424873

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424873>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# HC-STA-B48-SHWSC-2SSM32-EMC-AL - 壳体

1424873

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424873>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )	Lead ( CAS编号: 7439-92-1 )
SCIP	ba31b3fd-9dac-4063-acbd-5c839f994dbb

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)