

T 15/1 HEPA

L'aspirateur poussières ultra silencieux et robuste T 15/1 HEPA s'illustre par sa puissance d'aspiration exceptionnelle, son design ergonomique et son filtre HEPA 14 efficace. Fabriqué durablement à partir de 45 % de matières recyclées*.



Made in Europe



Référence

1.355-305.0

- Particulièrement respectueux de l'environnement : fabriqué à partir de 45 % de matières recyclées
- Filtre HEPA 14 hautes performances
- Ultra silencieux - seulement 52 dB(A)

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529117892
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Dépression	mbar / kPa	185 / 18
Débit d'air	l/s	40
Puissance nominale	W	585
Capacité de la cuve	l	15
Matériau de la cuve		Plastique avec contenu recyclé
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	12
Niveau sonore	dB (A)	52
Poids sans accessoires	kg	6,4
Poids avec emballage	kg	10
Dimensions (L × l × H)	mm	440 × 250 × 410

Équipement

Matériau de la cuve		Plastique avec contenu recyclé
Système intelligent d'enroulement du câble		■
Câble électrique enfichable		Standard
Poignée de transport ergonomique pliable		■
Rangement intégré des accessoires		■
Longueur du flexible d'aspiration	m	2
Tube d'aspiration télescopique	mm	615 - 1007
Tube d'aspiration télescopique, matériau		Aluminium
Suceur sol commutable		■
Suceur fauteuils		■
Suceur pour fentes		■
Quantité de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau du sac filtrant		Toison
Filtre de protection du moteur		■
Type de filtre HEPA		Filtre HEPA 14
Filtre panier permanent		Toison

■ Standard.



Durable et robuste : 45 % de matières recyclées

- Fabrication : consommation réduite de matières premières et d'électricité.
- L'utilisation de matières recyclées diminue les émissions de CO₂.



Filtre HEPA 14 hautes performances

- Pour les normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène.
- Taux de filtration et de séparation élevé : 99,995 %.



Ultra silencieux : un travail presque sans bruit avec seulement 52 dB(A)

- Parfait pour le nettoyage en journée.
- Nuisance sonore réduite, y compris pour le travail de nuit.
- Diminue les risques comme le stress ou les pertes auditives.

ACCESSOIRES POUR T 15/1 HEPA 1.355-305.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT			
Panier filtre principal			
Panier filtrant complet, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	■
HEPA Filter			
Accessoires filtre Hepa T-range	2	2.889-424.0	■
Filtre de sortie d'air			
Filtre protection de moteur, 3 Pièce(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0	□
COUDES			
Coude, plastique			
Coude conducteur électrique emballé NW35	4	2.889-148.0	■
SUCEURS			
Suceurs pour sols			
Buse combinée RD 270+	5	2.860-278.0	■
Buse à parquets emballé D300 NW35	6	2.889-197.0	□
Suceurs à fentes			
Buse pour fentes emballé NW35	7	2.889-130.0	■
Suceurs pour fauteuils			
Buse à coussins complet NW35	8	6.905-998.3	■
Suceurs turbo			
Buse de sol TURBO DN 35/32	9	2.860-277.0	□
Buse à coussins TURBO	10	2.860-113.0	□
		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	□
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, métal			
Tube télescopique emballé emballé DN35	11	2.862-011.0	■
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	12	2.889-161.0	■
		Flexible d'aspiration souple, robuste et résistant à long terme, doté du nouveau système de verrouillage à clipser. Compatible notamment avec nos aspirateurs poussières. Longueur 2 m. Diamètre nominal : DN 35.	
ASPIRATEURS			
Suceurs			
Buse de fentes flexible	13	2.863-374.0	□
		Buse de fentes flexible pour l'aspiration des endroits difficiles d'accès dans la maison, le sous-sol, le garage, la voiture... Compatible avec les aspirateurs eau et poussières ainsi que les shampooineuses.	□
JEUX DE SUCEURS			
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles avec du textile, brosse d'aspiration, DN 35	14	2.860-116.0	□
		Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR T 15/1 HEPA 1.355-305.0



15



16-17

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES				
Kit buse a main	15	2.889-361.0		<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sachet filtrant toison, 10 Pièce(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	16	2.885-908.0		<input type="checkbox"/>
Filtre Bulk Package Fleece, 200 Pièce(s), T 10/1, T 15/1	17	2.885-926.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.