





Fiche technique | Référence: 221-2502

Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 2 raccords; pour connecteur de passage avec levier; pour montage à vis; gris

<https://www.wago.com/221-2502>



Couleur: ■ gris





Données géométriques	
Largeur	20,8 mm / 0.819 inch
Hauteur utile	6,5 mm / 0.256 inch
Profondeur	100 mm / 3.937 inch

Données mécaniques	
Mode de construction	2-way
Type de fixation	Montage à vis

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	0,127 MJ
Poids	4,2 g

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	25 (5) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4066966119831
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 221-2502	

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 221-2502 	EPLAN Data Portal 221-2502 
	ZUKEN Portal 221-2502 

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: 209-123
Pied de montage avec vis; vissage possible sur bornes avec bride de fixation; Largeur 6,4 mm; gris



Réf.: 209-120
Pied de montage; encliqu. aux bornes avec pied de fix.; à visser aux modules relais; Largeur 6,4 mm; gris



Réf.: 209-119
Vis de fixation; pour pied de montage 209-120

1.1.2 Repérage


1.1.2.1 Bandes de repérage




Réf.: 210-834
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 5 mm; vierge; autocollant; blanc

Indications de manipulation

Montage



Placer le connecteur de passage devant la position de fixation sur l'adaptateur de fixation.



Pousser le connecteur de passage jusqu'à la position centrale jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




adaptateur de fixation sans décharge de traction, encliqueté sur le rail



Différentes combinaisons d'adaptateurs de fixation de 1 à 5 sont possibles grâce au mécanisme d'encliquetage côte-à-côte.

Décharge de traction



Adaptateur de fixation à 3 pôles avec décharge de traction

