

## CARACTERISTIQUES

- Kit de 2 050 pièces
- L'unité de stockage peut être montée au mur ou sur établi
- Vis en laiton nickelé
- Type à entraînement fendu
- Longueurs de vis de 6 à 75 mm

## Kit de vis/boulons en laiton de 2050 pièces, 2BA, 4BA, M3, M3.5, M4, M6

RS code commande : 233-4355



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

### Description du produit

Présentée par RS Pro, cette grande unité de stockage d'atelier de confiance professionnelle contient 36 tiroirs en polypropylène transparent et est le kit de stockage de démarrage idéal pour les petits ateliers électriques, les garages, etc. Cette unité est fournie avec une gamme de fromage en laiton nickelé métrique et BA, des vis électriques ovales, à tête cylindrique et à tête cylindrique dans une gamme de filetages et de longueurs, d'écrous, de rondelles et de rondelles frein.

### Caractéristiques

<b>Nombre de pièces</b>	2050
<b>Type à vis/boulon</b>	Vis électrique
<b>Forme de tête</b>	Fromage, ovale, cylindrique
<b>Type d'entraînement</b>	A fourche
<b>Contenu du kit</b>	Laiton nickelé, tête fraisée surélevée à tête fendue M3, M3.5, Laiton nickelé, Tête de fromage fendue - M4, Laiton nickelé, tête cylindrique fendue - M4, M6, Laiton nickelé, tête ronde fendue - 4 BA, 2 BA Ecrous, rondelles et rondelles frein, laiton simple - M3, M3.5, M4, M5, M6
<b>Applications</b>	Applications électriques et extérieures

### Spécifications mécaniques

<b>Longueurs de vis/boulons</b>	6 à 75 mm
<b>Taille du filetage</b>	M3, M3.5, M4, M6, 2BA, 4BA
<b>Matériau</b>	Laiton
<b>Finition</b>	Plaque en nickel
<b>Longueur de vis/boulon la plus longue</b>	75 mm
<b>Longueur de vis/boulon plus courte</b>	6 mm





		M6 x 20 25 off	M6 x 12 25 off	M6 x 16 25 off	M6 x 25 25 off		
M5 x 12 30 off	M5 x 16 30 off	M5 x 25 30 off		M5 x 20 30 off			
M3 x 6 50 off	M3 x 8 50 off	M3 x 12 50 off	M4 x 8 50 off		M4 x 20 50 off	M4 x 12 75 off	

Kit Contents								
Thread Size	L (mm)	Qty						
M3	6	50	8	50	12	50	-	-
M4	8	50	12	75	20	50	-	-
M5	25	30	12	30	16	30	20	30
M6	12	25	16	25	20	25	25	25